

FNUS 7040 D

Työtason alle sijoitettava pakastin
NoFrost, SoftClose ja SuperFrost, kompakti muotoilu.



- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi
- SuperFreeze: ruoka jäätyy nopeasti ja hellävaraisesti
- VarioRoom tuo joustoa pakastimen tilankäyttöön



EAN: 4002516779322 / Materiaalin numero: 12519380 /
Vanhan materiaalin numero: 37704010EU1

Laitekategoria	
Pakastin	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin integroitava laite	•
Työtason alle sijoitettava laite	•
Oven käsisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
Muotoilu	
Pakastintilan valaistus	LED-lamput
Käyttömukavuus	
Verkutus Miele@homella	•
NoFrost-automaattisulatus	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	FreshTouch
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Holiday-tila	•
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	149,70
Energiankulutus/24 h, kWh	0,41
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiäänäni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiäänäni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	820
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	880
Sijoitusaukon syvyys, mm	560
Laitteen leveys, mm	597
Laitteen korkeus, mm	818
Laitteen syvyys, mm	550
Paino, kg	36,0
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	10
Ilmastoluokka	SN-T

FNUS 7040 D

Työtason alle sijoitettava pakastin

NoFrost, SoftClose ja SuperFrost, kompakti muotoilu.




EAN: 4002516779322 / Materiaalin numero: 12519380 /
Vanhan materiaalin numero: 37704010EU1

4* pakastinosan tilavuus, l	74
Kokonaiskäyttötilavuus, l	74
Pakasteiden lämmönnousuaika, h	12
Pakastuskyky, kg/24 h	8,20
Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	32
Virrankulutus, mA	2000
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Vakiovarusteet	
Jääpala-astia	•


FNUS 7040 D

Työtason alle sijoitettava pakastin


NoFrost, SoftClose ja SuperFrost, kompakti muotoilu.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskitze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)