

## DAS 2620

### Höyrylipallinen liesituuletin

EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



- Tyylikäs – mattamusta ohjaustaulu, leveys 60 cm
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Turvallinen ja helppo puhdistaa – Miele CleanCover
- Palauttavana – Active AirClean- tai Longlife AirClean -suodatin



EAN: 4002516781691 / Materiaalin numero: 12524640 /  
Vanhan materiaalin numero: 28S2620MNER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Höyrylipallinen liesituuletin	•
Laitteen väri	mattamusta
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muutosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 151,DUU 150
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen ohjaus	•
Booster-tehotasot	1
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	41,7
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	310 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	195
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	295
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	410
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	555
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	55,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	61,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	34,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	41,0

## DAS 2620

Höyrylipallinen liesituuletin

EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516781691 / Materiaalin numero: 12524640 /

Vanhan materiaalin numero: 28S2620MNER

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 47,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 54,0

### Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 190

Imuteho tehotasolla 2 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 290

Imuteho tehotasolla 3 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 415

Imuteho Booster-teholla (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 550

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 53,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 60,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 68,0

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 74,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 46,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 54,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 61,0

### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

### Tekniset tiedot

Huuvan leveys, mm 596

Huuvan korkeus, mm 36

Huuvan syvyys, mm 273

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Nettopaino, kg 12,0

Liitäntäjohdon pituus, m 1,5

Vakiopistotulppa •

Kokonaisliitännätäteho, kW 0,20

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

### Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmapiputken halkaisija, mm 150


### Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

## DAS 2620

Höyrylipallinen liesituuletin

EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Installation drawings