

## DA 9092 W Screen

Seinälle asennettava liesituuletin

Pystysuora lasinen etuseinä ja äärimmäisen litteä muotoilu, etkä kolhi päätäsi.



- Suoraviivainen muotoilu, leveys 880 mm ja minimisyvyys 260 mm
- Modernit hipaisupainikkeet lasipinnassa
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Leveä hylly – sopii esim. yrttien säilytykseen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin

**B**

EAN: 4002516798330 / Materiaalin numero: 12526470 / Vanhan materiaalin numero: 28909260NER

<b>Rakennettyyppi</b>	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiihisuodatin
<b>Muotoilu</b>	
Väri	grafiitinharmaa
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet	•
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytketyminen	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Vuotuinen energiankulutus, kWh	67,7
Virtausdynaaminen hyötysuhde	B
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	300 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	205
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	310
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	670
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	39,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	50,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	25,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0

DA 9092 W Screen

Seinälle asennettava liesituuletin

Pystysuora lasinen etuseinä ja äärimmäisen litteä muotoilu, etkä kolhi päätäsi.



EAN: 4002516798330 / Materiaalin numero: 12526470 /  
Vanhan materiaalin numero: 28909260NER

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 36,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 48,0

#### Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 190

Imuteho tehotasolla 2 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 290

Imuteho tehotasolla 3 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 385

Imuteho Booster-teholla 1 (m<sup>3</sup>/h) standardin EN 61591 mukaisesti 605

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 44,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 51,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 58,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 69,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 30,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 37,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 44,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 55,0

#### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Yksinkertainen turvalasi (ESG) •

#### Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 500

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 500

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 500

Huuvan leveys, mm 880

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 500

Huuvan korkeus, mm 500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 500

Huuvan syvyys, mm 260

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 500

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Nettopaino, kg 21,5

Liitäntäjohdon pituus, m 1,5

Vakiopistotulppa •

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,20

DA 9092 W Screen

Seinälle asennettava liesituuletin

Pystysuora lasinen etuseinä ja äärimmäisen litteä muotoilu, etkä kolhi päätäsi.




EAN: 4002516798330 / Materiaalin numero: 12526470 /  
Vanhan materiaalin numero: 28909260NER

Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
<b>Asennusohjeet</b>	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
<b>Vakiovarusteet</b>	
Sulkuläppä	•
<b>Valinnaiset lisävarusteet</b>	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DA 9092 W Screen

Seinälle asennettava liesituuletin

Pystysuora lasinen etuseinä ja äärimmäisen litteä muotoilu, etkä kolhi päätäsi.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)