

DA 9299 W Screen blbo
Seinälle asennettava liesituuletin
tyylikäs liitutauluslasinen etuosa ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



- Suoraviivainen muotoilu, leveys 880 mm ja syvyys vain 256 mm
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Kääntyvä etupaneeli – optimaaliseen käryjen ja höyryn poistoon
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin

A+++

EAN: 4002516797807 / Materiaalin numero: 12526500 /
Vanhan materiaalin numero: 28929970NER

| | |
|---|----------------------------|
| Rakennetyyppi | |
| Seinälle asennettava liesituuletin | • |
| Toimintatavat | |
| Ilmanohjaustyyppi | Asennettavissa jälkikäteen |
| Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen) | DKF 29 hiiisuodatin |
| Muotoilu | |
| Väri | Blackboard |
| Käyttömukavuus | |
| Miele@home | • |
| Automaattitoiminto Con@ctivity | • |
| Elektroninen ohjaus | • |
| Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta) | 3 |
| Hipaisupainikkeet | • |
| Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen | • |
| Jälkikäyntiaika 5/15 min | • |
| Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin" | • |
| Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin" | • |
| Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin" | • |
| Silence-äänenvaimennus | • |
| Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Energiatehokkuusluokka (A+++ – D) | A+++ |
| ECO-moottori | • |
| PowerManagement-järjestelmä | • |
| Vuotuinen energiankulutus, kWh | 21,3 |
| Virtausdynaaminen hyötysuhde | A |
| Valotehokkuusluokka | A |
| Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka | C |
| Suodatinjärjestelmä | |
| Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen) | 3 |
| Valaistus | |
| LED-lamput | • |
| Määrä x W | 1 x 3,0 W |
| Valoteho, Lx | 350 lx |
| Väriämpötila, K | 3500 Kelvin |
| Puhallin | |
| Kaksitoiminen puhallin | • |
| Tasavirtamoottori (DC-moottori) | • |
| Käyttö hormiin poistavana | |
| Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 210 |
| Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 300 |
| Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 415 |
| Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 650 |
| Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m ³ /h) | 915 |
| Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 38,0 |

DA 9299 W Screen blbo
 Seinälle asennettava liesituuletin
 tyylikäs liitutaulusinen etuosa ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



EAN: 4002516797807 / Materiaalin numero: 12526500 /
 Vanhan materiaalin numero: 28929970NER

| | |
|---|------|
| Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 46,0 |
| Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 53,0 |
| Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 63,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 70,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 23,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 31,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 38,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 48,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 56,0 |
| Huonetilaan palauttava | |
| Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 175 |
| Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 270 |
| Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 420 |
| Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 620 |
| Imuteho Booster-teholla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 715 |
| Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 40,0 |
| Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 49,0 |
| Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 59,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 68,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 71,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 26,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 34,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 44,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 54,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 57,0 |
| Turvallisuus | |
| Virran turvakatkaisu | • |
| Yksinkertainen turvalasi (ESG) | • |
| Tekniset tiedot | |
| Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm | 500 |


DA 9299 W Screen blbo
 Seinälle asennettava liesituuletin
 tyylikäs liitutauluslasinen etuosa ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



EAN: 4002516797807 / Materiaalin numero: 12526500 /
 Vanhan materiaalin numero: 28929970NER

| | |
|---|------|
| Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm | 500 |
| Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) | 500 |
| Huuvan leveys, mm | 880 |
| Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm | 500 |
| Huuvan korkeus, mm | 500 |
| Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) | 500 |
| Huuvan syvyys, mm | 260 |
| Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm | 500 |
| Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm | 450 |
| Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm | 650 |
| Nettopaino, kg | 20,0 |
| Liitäntäjohdon pituus, m | 1,5 |
| Vakiopistotulppa | • |
| Kokonaisliitäntäteho, kW | 0,23 |
| Jännite, V | 230 |
| Sulakekoko, A | 10 |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Taajuus, Hz | 50 |
| Asennusohjeet | |
| Poistoilmaliitäntä päällä | • |
| Poistoilmaliitäntä päällä ja takana | • |
| Poistoilmaputken halkaisija, mm | 150 |
| Vakiovarusteet | |
| Ilmanohjaukaskappale huonetilaan palautukseen | • |
| Sulkuläppä | • |
| Valinnaiset lisävarusteet | |
| Aktiivihiihisuodatin | Nein |

DA 9299 W Screen blbo
Seinälle asennettava liesituuletin
tyylissä liitutaalulasinen etuosa ja intuitiivinen SmartControl-ohjaus



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings