

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed
Induktiokeittotaso omalla ohjauksella
Induktiokeittotaso omalla ohjauksella



- Tyylikäs pinta ainutlaatuisiin keittiöihin – MattFinish
- Nopea ja intuitiivinen valinta numeroasteikolla – Smart Select White
- 6 keittoaluetta, joista 3 tehokkaita PowerFlex-alueita
- Leveys 800 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Verkotus Con@ctivity-toiminnon ja Miele@homen avulla


EAN: 4002516788683 / Materiaalin numero: 12526910 /
Vanhan materiaalin numero: 26757673NER

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
125 Gala Edition	•
Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Naarmuuntumaton pinta	MattFinish
Keraamisen tason väri	Mattamusta
Sormentjälkiä ehkäisevä vaikutus	•
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	6
Keittoalueiden määrä	3
Valmistusastioiden enimmäismäärä	6
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	6
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 150 – 230
Teho, W	2100
Booster, W	3000
TwinBooster, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3400
Maksimiteho, W	3150
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 2	
Sijainti	Keskitetty
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	Smart Select White
Automaattitoiminto Con@ctivity	•

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed

Induktiokaitotaso omalla ohjauksella


Induktiokaitotaso omalla ohjauksella




EAN: 4002516788683 / Materiaalin numero: 12526910 /
Vanhan materiaalin numero: 26757673NER

Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Näytön väri	Valkoinen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Pyyhkimissuoja	•
Hälytyskello	•
Lämpimänäpito	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitännätarastian, mm	51
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	16
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitännätäteho, kW	9,20
Liitännätäjohtoon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed
Induktiokaittotasu omalla ohjauksella
Induktiokaittotasu omalla ohjauksella



KM7575-2FL, KM7576-2FL flush (installation drawing)



KM7575-2FL, KM7576-2FL surface mounted (installation drawing)