

DAS 4620  
Höyrylipallinen liesituuletin  
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



- Klassinen – paneeli ruostumatonta terästä, leveys 60 cm
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- LED-valolista takaa tasaisen valaistuksen
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Palauttavana – Active AirClean- tai Longlife AirClean -suodatin



EAN: 4002516799887 / Materiaalin numero: 12539060 /  
Vanhan materiaalin numero: 28S4620MNER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Höyrylipallinen liesituuletin	•
<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Väri	mattamusta
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muutosarja huonetilaaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 151
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	23,1
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3 W
Valoteho, Lx	330 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	180
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	280
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	600
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	38,0

DAS 4620  
Höyrylipallinen liesituuletin  
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516799887 / Materiaalin numero: 12539060 /  
Vanhan materiaalin numero: 28S4620MNER

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	48,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	56,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	66,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	25,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	34,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	42,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	165
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	265
Imuteho intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	585
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	380
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	43,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	72,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	62,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	29,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	40,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	59,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Huuvan leveys, mm	596
Huuvan korkeus, mm	36
Huuvan syvyys, mm	273
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	12,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,09
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10


DAS 4620  
Höyrylipallinen liesituuletin  
EasySwitch-ohjaus kätevään käyttöön



EAN: 4002516799887 / Materiaalin numero: 12539060 /  
Vanhan materiaalin numero: 28S4620MNER

Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
<b>Asennusohjeet</b>	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
<b>Vakiovarusteet</b>	
Sulkuläppä	•
<b>Valinnaiset lisävarusteet</b>	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DAS 4620  
Höyrylipallinen liesituuletin  
EasySwitch-ohjaus käteväseen käyttöön



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.  
Installation drawings