

CM 7750 125 Edition

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

CoffeeSelect ja AutoDescale antavat maksimaalisen joustavuuden



- Nautinto täydelliseksi – CoffeeSelect
- Täysin automaattinen kalkinpoisto – AutoDescale
- Aina vastajauhettua – AromaticSystemFresh
- Kaksi kahvikupillista yhdellä painalluksella – OneTouch for Two
- Kommunikointi laitteen kanssa erittäin helppoa – WiFiConn@ct

EAN: 4002516789048 / Materiaalin numero: 12541990 / Vanhan materiaalin numero: 29775021NER

<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125-vuotisjuhlamallit	•
<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Kahvipavut jauhava työtasolle sijoitettava kahvikeskus	•
<b>Mukavuustekijät</b>	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch-valmistus	•
OneTouch for Two -valmistus	•
DoubleShot	•
Ohjelmoitavat käyttäjäprofiilit	10
Aromeja säästävä kartiomylly	•
Jauhatuskarkeus säädettävissä	•
Voit valmistaa kahvia myös kahvijauheesta	•
Ohjelmoitava kahvin määrä	•
Ohjelmoitava vesimäärä	•
Ohjelmoitava veden lämpötila	•
Ohjelmoitava maidon määrä	•
Ohjelmoitava maitovaahdon määrä	•
Ohjelmoitava esihaudutusaika	•
TeaTimer	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	CM Touch
CupSensor	•
Korkeudeltaan säädettävien valutussuuttimien säätövara, cm	8,0
Korkeudeltaan säädettävien valutussuuttimien säätövara, cm	16,0
BrilliantLight	•
Asiantuntijatila	•
Lämmitetty kuppialusta	•
MultiLingua	•
Papulajien määrä	3
Papusäiliöiden määrä	3
Kahvipapusäiliön A täyttömäärä, g	150
Kahvipapusäiliön B täyttömäärä, g	210
Kahvipapusäiliön C täyttömäärä, g	180
Kahvipapusäiliön täyttömäärä, yht. g	540
Vesisäiliön tilavuus, l	2,2
Maitosäiliön täyttömäärä, l	0,7
Käytettyjen kapselien säiliön täyttömäärä, kpl	16
Tippakaukalon vetoisuus	0,8
Helposti tyhjennettävä kahvinporosäiliö	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Ohjelmoitava päällekytkeytymisaika	•
Ohjelmoitava poiskytkeytymisaika	•
Ohjelmoitava valmiustilaan siirtymisaika	•
Kellon muistin varmistus, h	150

CM 7750 125 Edition

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

CoffeeSelect ja AutoDescalce antavat maksimaalisen joustavuuden



EAN: 4002516789048 / Materiaalin numero: 12541990 /  
Vanhan materiaalin numero: 29775021NER

Juomat	
Säädettävä annoskoko, ml	25-250
Ristretto, yksi annos	•
Ristretto, tupla-annos	•
Espresso, yksi annos	•
Espresso, tupla-annos	•
Kahvi, yksi annos	•
Kahvi, tupla-annos	•
Caffè lungo, yksi annos	•
Caffè lungo, tupla-annos	•
Cappuccino, yksi annos	•
Cappuccino, tupla-annos	•
Latte macchiato, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Kuuma maito, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Maitovaahdot, yksi annos	•
Maitovaahdot, tupla-annos	•
Espresso macchiato, yksi annos	•
Espresso macchiato, tupla-annos	•
Cappuccino italiano, yksi annos	•
Cappuccino italiano, tupla-annos	•
Flat white, yksi annos	•
Flat white, tupla-annos	•
Café au lait, yksi annos	•
Café au lait, tupla-annos	•
Caffè latte, yksi annos	•
Caffè Latte, tupla-annos	•
Caffè americano, yksi annos	•
Long black, yksi annos	•
Lämmin vesi, yksi annos	•
Kuuma vesi, yksi annos	•
Musta tee, yksi annos	•
Yrttitee, yksi annos	•
Hedelmätee, yksi annos	•
Vihreä tee, yksi annos	•
Kahvikannu	•
Teekannu	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiansäästötila valittavissa	•
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,4
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,9
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitisuus	
AutoDescalce-toiminto	•
Maitoputkiston automaattinen huuhtelu vesisäiliön vedellä	•
Helppokäyttöiset puhdistusohjelmat	•
Automaattinen huuhtelutoiminto	•
ComfortClean	•

CM 7750 125 Edition

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

CoffeeSelect ja AutoDescalce antavat maksimaalisen joustavuuden



EAN: 4002516789048 / Materiaalin numero: 12541990 /  
Vanhan materiaalin numero: 29775021NER

Irrotettava maitoputki	•
Irrotettava keitinosa	•
<b>Turvallisuus</b>	
Käytönesto	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Laitteen leveys, mm	311
Laitteen korkeus, mm	420
Laitteen syvyys, mm	445
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,45
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Liitäntäjohdon pituus, m	1,2
<b>Vakiovarusteet</b>	
Lasinen maitosäiliö	•
Kalkinpoistopatruneita	•
Puhdistustabletit	•
<b>Näytön kielivaihtoehdot</b>	

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, romãna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,