

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



- Paljon päänäköä – 598 mm leveä lasikupu
- Tehokas – 635 m³/h Booster-
tasolla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen
rst-rasvasuodatin
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli
ja lippa samaa väriä
- Sopii joka kotiin – poistavana tai
huoneeseen palauttavana

B

EAN: 4002516803508 / Materiaalin numero: 12559230 /
Vanhan materiaalin numero: 28H1650BNER

| | |
|--|----------------------------|
| Rakennetyyppi | |
| Seinälle asennettava liesituuletin | • |
| Toimintatavat | |
| Ilmanohjaustyyppi | Asennettavissa jälkikäteen |
| Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen) | DKF 29 hiihisuodatin |
| Muotoilu | |
| Väri | Obsidian-musta |
| Käyttömukavuus | |
| Elektroninen ohjaus | • |
| Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta) | 3 |
| Virtakytkin | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Energiatehokkuusluokka (A+++ – D) | B |
| Vuotuinen energiankulutus, kWh | 56,2 |
| Virtausdynaaminen hyötysuhde | A |
| Valotehokkuusluokka | A |
| Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka | C |
| Suodatinjärjestelmä | |
| Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen) | 2 |
| Valaistus | |
| LED-lamput | • |
| Määrä x W | 1 x 3,2 W |
| Valoteho, Lx | 330 lx |
| Väriämpötila, K | 3500 Kelvin |
| Puhallin | |
| Kaksitoiminen puhallin | • |
| Vaihtovirtamoottori (AC-moottori) | • |
| Käyttö hormiin poistavana | |
| Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 260 |
| Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 325 |
| Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 405 |
| Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 635 |
| Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 51,0 |
| Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 56,0 |
| Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 60,0 |
| Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 69,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 38,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 42,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 46,0 |

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



EAN: 4002516803508 / Materiaalin numero: 12559230 /
Vanhan materiaalin numero: 28H1650BNER

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 55,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 215

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 290

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 385

Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 570

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 56,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 61,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 67,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 74,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 42,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 47,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 53,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 61,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Yksinkertainen turvalasi (ESG) •

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 830-1210

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 443

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 830

Huuvan leveys, mm 598

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1210

Huuvan korkeus, mm 443

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 443

Huuvan syvyys, mm 388

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 443

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 13,0

Liitäntäjohdon pituus, m 1,3

Vakiopistotulppa •

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,24

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääst hipaisupainikkeet




EAN: 4002516803508 / Materiaalin numero: 12559230 /
Vanhan materiaalin numero: 28H1650BNER

| | |
|-------------------------------------|------|
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Taajuus, Hz | 50 |
| Asennusohjeet | |
| Poistoilmaliitäntä päällä | • |
| Poistoilmaliitäntä päällä ja takana | • |
| Poistoilmaputken halkaisija, mm | 150 |
| Vakiovarusteet | |
| Sulkuläppä | • |
| Valinnaiset lisävarusteet | |
| Aktiivihillisuodatin | Nein |

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiätehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



DAH1650 Installation drawings