

DAH 1650 Active
Seinälle asennettava liesituuletin
energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



- Paljon päätilaa – 598 mm leveä lasikupu
- Tehokas – 635 m³/h Booster-atasolla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lippa samaa väriä
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002516804048 / Materiaalin numero: 12559240 /
Vanhan materiaalin numero: 28H1650WNER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	brilliant-valkoinen
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiihisuodatin
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Virtakytkin	•
Booster-tehotaso	1
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Vuotuinen energiankulutus, kWh	56,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	330 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	260
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	325
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	405
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	635
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	51,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	56,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	69,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	42,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	46,0

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



EAN: 4002516804048 / Materiaalin numero: 12559240 /
Vanhan materiaalin numero: 28H1650WNER

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 55,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 215

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 290

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 570

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 385

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 56,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 74,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 61,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 67,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 42,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 47,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 53,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 61,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Yksinkertainen turvalasi (ESG) •

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 830-1210

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 443

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 830

Huuvan leveys, mm 598

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1210

Huuvan korkeus, mm 443

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 443

Huuvan syvyys, mm 388

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 443

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 13,0

Liitäntäjohdon pituus, m 1,3

Vakiopistotulppa •

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,24

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääst hipaisupainikkeet




EAN: 4002516804048 / Materiaalin numero: 12559240 /
Vanhan materiaalin numero: 28H1650WNER

Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DAH 1650 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



DAH1650 Installation drawings