

DAH 1850 Active  
Seinälle asennettava liesituuletin  
energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



- Paljon päätilaa – 798 mm leveä lasikupu
- Tehokas – 630 m<sup>3</sup>/h Booster-tasolla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lippa samaa väriä
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002516804062 / Materiaalin numero: 12559250 /  
Vanhan materiaalin numero: 28H1850BNER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Väri	Obsidian-musta
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiihisuodatin
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Virtakytkin	•
Booster-tehotasot	1
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Vuotuinen energiankulutus, kWh	56,8
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	300 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	240
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	315
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	385
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	630
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	55,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	41,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	46,0

## DAH 1850 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkää hipaisupainikkeet



EAN: 4002516804062 / Materiaalin numero: 12559250 /  
Vanhan materiaalin numero: 28H1850BNER

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 54,0

### Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 205

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 275

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 570

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 370

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 56,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 74,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 60,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 66,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 41,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 46,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 60,0

### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Yksinkertainen turvalasi (ESG) •

### Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 830-1210

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 443

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 830

Huuvan leveys, mm 798

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1210

Huuvan korkeus, mm 443

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 443

Huuvan syvyys, mm 388

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 443

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 14,0

Liitäntäjohdon pituus, m 1,3

Vakiopistotulppa •

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,24

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

DAH 1850 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääst hipaisupainikkeet





EAN: 4002516804062 / Materiaalin numero: 12559250 /  
Vanhan materiaalin numero: 28H1850BNER

Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
<b>Asennusohjeet</b>	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
<b>Vakiovarusteet</b>	
Sulkuläppä	•

## DAH 1850 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



DAH1850 Installation drawings