

DAH 1950 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



- Paljon päätilaa – 898 mm leveä lasikupu
- Tehokas – 630 m³/h Booster- tasolla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lippa samaa väriä
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana

B

EAN: 4002516804116 / Materiaalin numero: 12559260 /
Vanhan materiaalin numero: 28H1950BNER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiihisuodatin
Muotoilu	
Väri	Obsidian-musta
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Virtakytkin	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Vuotuinen energiankulutus, kWh	56,8
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	300 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	240
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	315
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	385
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	630
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	55,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	41,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	46,0

DAH 1950 Active

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



EAN: 4002516804116 / Materiaalin numero: 12559260 /
Vanhan materiaalin numero: 28H1950BNER

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 54,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 205

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 275

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 370

Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 570

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 56,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 60,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 66,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 74,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 41,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 46,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 60,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Yksinkertainen turvalasi (ESG) •

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 830-1210

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 443

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 830

Huuvan leveys, mm 898

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1210

Huuvan korkeus, mm 443

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 443

Huuvan syvyys, mm 388

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 443

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 14,5

Liitäntäjohdon pituus, m 1,3

Vakiopistotulppa •

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,24

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

DAH 1950 Active

Seinälle asennettava liesituuletin



energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



EAN: 4002516804116 / Materiaalin numero: 12559260 /
Vanhan materiaalin numero: 28H1950BNER

Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihiihtisuodatin	Nein

DAH 1950 Active
Seinälle asennettava liesituuletin
energiatehokas LED-valaistus ja tyylikkääät hipaisupainikkeet



DAH1950 Installation drawings