

## DAH 2660 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



- Paljon pöytätilaa – 598 mm leveä lasikupu
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lippa samaa väriä
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana

**B**

EAN: 4002516804260 / Materiaalin numero: 12559380 / Vanhan materiaalin numero: 28H2660BNER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiihisuodatin
<b>Muotoilu</b>	
Väri	Obsidian-musta
Reunaimu	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Virtakytkin	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Vuotuinen energiankulutus, kWh	72,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde	B
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	330 lx
Vänilämpötila, K	3500 Kelvin
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	215
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	315
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	675
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	43,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0

DAH 2660 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



EAN: 4002516804260 / Materiaalin numero: 12559380 /  
Vanhan materiaalin numero: 28H2660BNER

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 33,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 38,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 50,0

#### Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 190

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 280

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 380

Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 575

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 47,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 54,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 60,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 71,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 33,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 40,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 46,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 57,0

#### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Yksinkertainen turvalasi (ESG) •

#### Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 830–1210

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 443

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 830

Huuvan leveys, mm 598

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1210

Huuvan korkeus, mm 443

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 443

Huuvan syvyys, mm 388

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 443

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 15,5

Liitäntäjohdon pituus, m 1,3

Vakiopistotulppa •

DAH 2660 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



EAN: 4002516804260 / Materiaalin numero: 12559380 /

Vanhan materiaalin numero: 28H2660BNER

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitântäteho, kW 0,20

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

#### Asennusohjeet

Poistoilmaliitântä päällä •

Poistoilmaliitântä päällä ja takana •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

#### Vakiovarusteet

Sulkuläppä •


#### Valinnaiset lisävarusteet

Aktiivihiiisuodatin Nein

DAH 2660 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



DAH2660 Installation drawings