

DAH 2660 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



- Paljon päätilaa – 598 mm leveä lasikupu
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lippa samaa väriä
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002516804260 / Materiaalin numero: 12559380 /
Vanhan materiaalin numero: 28H2660BNER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	Obsidian-musta
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiilisuoatatin
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Vääntimet	ComfortControl-ohjaus
Virtakytkin	•
Booster-tehtasot	1
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	72,2
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Virtausdynaaminen hyötysuhde	B
Valotehokkuusluokka	A
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuoatintien lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	330 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	215
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	315
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 1 (m ³ /h)	675
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	43,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0

DAH 2660 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



EAN: 4002516804260 / Materiaalin numero: 12559380 /

Vanhan materiaalin numero: 28H2660BNER

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
---	------

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
---	------

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	33,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
--	------

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
--	------

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	190
--	-----

Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	280
--	-----

Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	380
--	-----

Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	575
--	-----

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	54,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0
---	------

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
---	------

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	33,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	40,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	46,0
--	------

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
--	------

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
----------------------	---

Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
--------------------------------	---

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	830–1210
---	----------

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	443
---	-----

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	830
---	-----

Huuvan leveys, mm	598
-------------------	-----

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	1210
--	------

Huuvan korkeus, mm	443
--------------------	-----

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	443
--	-----

DAH 2660 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



EAN: 4002516804260 / Materiaalin numero: 12559380 /


Vanhan materiaalin numero: 28H2660BNER

Huuvan syvyys, mm	388
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	443
Nettopaino, kg	15,5
Liitäntäjohdon pituus, m	1,3
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Vaiheiden määrä	1
Kokonaisliitântäteho, kW	0,20
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitântä päällä	•
Poistoilmaliitântä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•

DAH 2660 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



DAH2660 Installation drawings