

DAH 2860 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



- Paljon päätilaa – 798 mm leveä lasikupu
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lipa samaa väriä
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002516804291 / Materiaalin numero: 12559390 /
Vanhan materiaalin numero: 28H2860BNER

Rakennettyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennettyyppi ja design	
Väri	Obsidian-musta
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiiisuodatin
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Virtakytkin	•
Booster-tehotasot	1
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Vuotuinen energiankulutus, kWh	70,6
Virtausdynaaminen hyötysuhde	B
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	D
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	300 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	215
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	315
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	675
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	65,0

DAH 2860 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



EAN: 4002516804291 / Materiaalin numero: 12559390 /
Vanhan materiaalin numero: 28H2860BNER

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 27,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 33,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 51,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 190

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 280

Imuteho intensiiviteholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 575

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 380

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 47,0

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 71,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 54,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 60,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 33,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 40,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 46,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 57,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Yksinkertainen turvalasi (ESG) •

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 830–1210

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 443

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 830

Huuvan leveys, mm 798

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1210

Huuvan korkeus, mm 443

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 443

Huuvan syvyys, mm 388

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 443

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 17,5

Liitäntäjohdon pituus, m 1,3

DAH 2860 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön





EAN: 4002516804291 / Materiaalin numero: 12559390 /
Vanhan materiaalin numero: 28H2860BNER

Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,20
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•

DAH 2860 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



DAH2860 Installation drawings