

DAH 2860 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



- Paljon pöytätilaa – 798 mm leveä lasikupu
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lipa samaa väriä
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana

B

EAN: 4002516804291 / Materiaalin numero: 12559390 / Vanhan materiaalin numero: 28H2860BNER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiihisuodatin
Muotoilu	
Väri	Obsidian-musta
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Virtakytkin	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	B
Vuotuinen energiankulutus, kWh	70,6
Virtausdynaaminen hyötysuhde	B
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	D
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	300 lx
Vänilämpötila, K	3500 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	215
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	315
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	675
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	65,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	27,0

DAH 2860 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



EAN: 4002516804291 / Materiaalin numero: 12559390 /
Vanhan materiaalin numero: 28H2860BNER

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	33,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	39,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	190
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	280
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	380
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	575
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	54,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	33,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	40,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	46,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
Tekniset tiedot	
Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	830–1210
Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	443
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	830
Huuvan leveys, mm	798
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	1210
Huuvan korkeus, mm	443
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	443
Huuvan syvyys, mm	388
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	443
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	17,5
Liitäntäjohdon pituus, m	1,3
Vakiopistotulppa	•

DAH 2860 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



EAN: 4002516804291 / Materiaalin numero: 12559390 /

Vanhan materiaalin numero: 28H2860BNER

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitântäteho, kW 0,20

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitântä päällä •

Poistoilmaliitântä päällä ja takana •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Vakiovarusteet

Sulkuläppä •



Valinnaiset lisävarusteet

Aktiivihiiisuodatin Nein

DAH 2860 Escala

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja älykäs kosketusohjaus tuovat mukavuutta käyttöön



DAH2860 Installation drawings