

DAH 4970 Sienna

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja SmartControl tuovat mukavuutta käyttöön



- Erittäin hiljainen ECO-moottori, suuri ilman läpivirtaus
- Uskomattoman mukava käytössä – SmartControl ja Con@ctivity
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Paljon liikkumavaraa – 898 mm leveä etupaneeli
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lippa samaa väriä

A++

EAN: 4002516804499 / Materiaalin numero: 12559440 / Vanhan materiaalin numero: 28H4970GNER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiihisuodatin
Muotoilu	
Väri	grafiitinharmaa
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Virtakytkin	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	28,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	D
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	260 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	215
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	315
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	415
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	660
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m ³ /h)	875

DAH 4970 Sienna

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja SmartControl tuovat mukavuutta käyttöön



EAN: 4002516804499 / Materiaalin numero: 12559440 /
Vanhan materiaalin numero: 28H4970GNER

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	38,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	50,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	61,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	24,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	36,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	47,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	175
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	275
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	430
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	625
Imuteho Booster-teholla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	720
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	73,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	76,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	32,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	39,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	59,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	62,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•

DAH 4970 Sienna

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja SmartControl tuovat mukavuutta käyttöön



EAN: 4002516804499 / Materiaalin numero: 12559440 /
Vanhan materiaalin numero: 28H4970GNER

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	830-1210
---	----------

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	420
---	-----

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	830
---	-----

Huuvan leveys, mm	898
-------------------	-----

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	1210
--	------

Huuvan korkeus, mm	420
--------------------	-----

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	420
--	-----

Huuvan syvyys, mm	381
-------------------	-----

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	420
---	-----

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
---	-----

Nettopaino, kg	18,0
----------------	------

Liitäntäjohdon pituus, m	1,3
--------------------------	-----

Vakiopistotulppa	•
------------------	---

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
--	-----

Kokonaisliitäntäteho, kW	0,22
--------------------------	------

Jännite, V	230
------------	-----

Sulakekoko, A	10
---------------	----

Vaiheiden määrä	1
-----------------	---

Taajuus, Hz	50
-------------	----

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä	•
---------------------------	---

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
-------------------------------------	---

Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
---------------------------------	-----

Vakiovarusteet

Sulkuläppä	•
------------	---



Valinnaiset lisävarusteet

Aktiivihillisuodatin	Nein
----------------------	------

DAH 4970 Sienna

Seinälle asennettava liesituuletin

Con@ctivity ja SmartControl tuovat mukavuutta käyttöön



DAH4970, DAH4980 Installation drawings