

DAH 4980 125 Gala Ed

Seinälle asennettava liesituuletin

katseen vangitseva tyylikäs mattamusta lasipaneeli ja SmartControl White



- Paljon liikkumavaraa – 898 mm leveä etupaneeli
- Verkotus Con@ctivity-toiminnon ja Miele@homen avulla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Erittäin hiljainen ECO-moottori, suuri ilman läpivirtaus
- Täydellistä sopusointua: lasipaneeli ja lippa samaa väriä

A++

EAN: 4002516804543 / Materiaalin numero: 12559600 / Vanhan materiaalin numero: 28H4980MNER

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
125 Gala Edition	•
Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 29 hiiisuodatin
Muotoilu	
Väri	Obsidian-musta matta
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
SmartControl White -ohjaus	•
Virtakytkin	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	28,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	D
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	1 x 3,2 W
Valoteho, Lx	260 lx
Värlämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	215
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	315
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	415

DAH 4980 125 Gala Ed

Seinälle asennettava liesituuletin

katseen vangitseva tyylikäs mattamusta lasipaneeli ja SmartControl White



EAN: 4002516804543 / Materiaalin numero: 12559600 /

Vanhan materiaalin numero: 28H4980MNER

Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 660

Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m³/h) 875

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 38,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 45,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 50,0

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 61,0

Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 68,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 24,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 31,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 36,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 47,0

Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 54,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 175

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 275

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 430

Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 625

Imuteho Booster-teholla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 720

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 46,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 53,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 64,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 73,0

Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 76,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 32,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 50,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 59,0

Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 62,0

DAH 4980 125 Gala Ed

Seinälle asennettava liesituuletin

katseen vangitseva tyylikäs mattamusta lasipaneeli ja SmartControl White





EAN: 4002516804543 / Materiaalin numero: 12559600 /
Vanhan materiaalin numero: 28H4980MNER

Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
Tekniset tiedot	
Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	830–1210
Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	420
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	830
Huuvan leveys, mm	898
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	1210
Huuvan korkeus, mm	420
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	420
Huuvan syvyys, mm	381
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	420
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	18,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,3
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,22
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DAH 4980 125 Gala Ed

Seinälle asennettava liesituuletin

katseen vangitseva tyylikäs mattamusta lasipaneeli ja SmartControl White



DAH4970, DAH4980 Installation drawings