

## Guard L1 Comfort

ainutlaatuisilla huippuominaisuuksilla vaativimpaan makuun.

tehokas | verkotettava | LCD-näyttö | premium-varusteet



- AllFloor-lattiasuulake: yksi suulake kaikille lattiatyypille, ei vaihtoja
- Automaattitila: imuteho säätyy lattiatyypin mukaan
- Älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia – Miele@home
- ComfortFit: kehitetty täyttämään tiukatkin hygieniavaatimukset
- Ergonominen kauko-ohjauskahva: helppo käyttää kahvalla
- Ihanteellinen allergikoille, HEPA AirClean -suodatin
- Intuitiivinen käyttö laadukkaalla LCD-näytöllä
- Hiljainen ja hellävarainen: Dynamic Drive-pyörät
- Ensiluokkainen muotoilu ja tyylikäs viimeistely
- Kätevä ja älykäs: integrointi sovellukseen

EAN: 4002516794769 / Materiaalin numero: 12559660 /  
Vanhan materiaalin numero: 41UMFO42NE

<b>Rakennetyyppi</b>	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Guard L1
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SUMFO
Laitteen väri	Titaani PF
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen imutehon säätö	+/- painikkeet
Valollinen tehon ilmaisin	•
Imuputki	Imuputki X(HES)
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Automatic-teho	•
Taukoteline	molemmilla puolilla
Comfort-johdonkelausmekanismi	•
EcoComfort 2.0 -kauko-ohjauskahva	•
<b>Liikkuvuus</b>	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
Dynamic-Drive	•
Toimintasäde, m	12
Virtajohdon pituus, m	8,5
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Pölypussityyppi	HyClean Pure TU
Pölypussin tilavuus, l	3,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	HEPA AirClean -suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
<b>Turvallisuus</b>	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Huonekaluja suojaava ympärikiertävä puskurilista	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Teho	890
Äänenvoimakkuus, dB	75,0
Leveys, mm	500
Korkeus, mm	239
Paino, kg	6,5
<b>Vakiovarusteet</b>	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake	•
Etuseteli pölypusseja varten	•