

Guard L1 Comfort XL

ainutlaatuisilla huippuominaisuuksilla vaativimpaan makuun.

tehokas | verkotettava | premium-varusteet | suurille koville latioille



- Automaattitila: imuteho säätty lattiapinnan mukaan
- Älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia – Miele@home
- ComfortFit: kehitetty täyttämään tiukatkin hygieniavaatimukset
- Ergonominen kauko-ohjauksehä: helppo käyttää kahvalla
- Ihanteellinen allergikoille, HEPA AirClean -suodatin
- Intuitiivinen käyttö laadukkaalla LCD-näytöllä
- Hiljainen ja hellävarainen: Dynamic Drive-pyörät
- Parquet Twister XL (41 cm): kun kovaa lattiapintaa on paljon
- Ensiluokkainen muotoilu ja tyylikäs viimeistely
- Kätevä ja älykäs: integrointi sovellukseen

EAN: 4002516794776 / Materiaalin numero: 12559670 /
Vanhan materiaalin numero: 41UMFO43NE

Rakennetyyppi	
Pölypussillinen säiliöpölynimuri	•
Tuotemerkki	Guard L1
Moottorityyppi	PowerLine
Tuotetyyppi	SUMFO
Laitteen väri	Titaani PF
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	Ohjaimet ja painikkeet kahvassa
Valollinen tehon ilmaisim	•
Imuputki	Imuputki X(HES)
Taukoteline imurointitaukoja varten	•
Automatic-teho	•
Taukoteline	molemmilla puolilla
Comfort-johdonkelausmekanismi	•
EcoComfort 2.0 -kauko-ohjauksehä	•
Liikkuvuus	
Lattiaa säästävät kääntyvät pyörät, joissa teräsakseli	•
Dynamic-Drive	•
Toimintasäde, m	12
Virtajohdon pituus, m	8,5
Suodatinjärjestelmä	
Pölypussityyppi	HyClean Pure TU
Pölypussin tilavuus, l	3,5
Pölypussin vaihdon osoitin	•
Poistoilmansuodatin	AirClean-suodatin
Moottorinsuojasuodatin	•
Turvallisuus	
Lattiasuulakkeen ja kahvan lukitusjärjestelmä	•
Automaattinen pölypussin sijoitus asentoonsa	•
Huonekaluja suojaava ympärikiertävä puskurilista	•
Tekniset tiedot	
Teho	890
Äänenvoimakkuus, dB	75,0
Leveys, mm	500
Korkeus, mm	239
Paino, kg	6,5
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu
Tekstiilisuulake	•
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Lattiasuulake	SBB 400-3 Parquet Twister XL
Lattiasuulake	•
Etuseteli pölypusseja varten	•