

DAC 2940 Stella
Kattoon asennettava liesituuletin
kompakti muotoilu, leveys 880 mm



- Helppo asentaa huonetilaan palauttavaksi plug&play-asennusarjalla
- Kätevä käyttää – Con@ctivity ja kaukosäädin kuuluvat toimitukseen
- Energiatehokas ja hiljainen – tehokas ECO-moottori
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Rääätälöitävä paneeli



EAN: 4002516804710 / Materiaalin numero: 12564110 /
Vanhan materiaalin numero: 28C2940HNER

Rakennettyyppi	
Kattoon asennettava liesituuletin	•
Rakennettyyppi ja design	
Väri	Mattavalkoinen
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 35-P
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Virtakytkin	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,7
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	4
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 7,2 W
Valoteho, Lx	525 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	235
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	685

DAC 2940 Stella
Kattoon asennettava liesituuletin
kompakti muotoilu, leveys 880 mm



EAN: 4002516804710 / Materiaalin numero: 12564110 /
Vanhan materiaalin numero: 28C2940HNER

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	43,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	55,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	61,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	40,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	45,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	165
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	325
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	525
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	425
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	59,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	65,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	44,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Tekniset tiedot	
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	196
Huuvan leveys, mm	880
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	196
Huuvan korkeus, mm	196
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	196
Huuvan syvyys, mm	500
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	196


DAC 2940 Stella
Kattoon asennettava liesituuletin
kompakti muotoilu, leveys 880 mm



EAN: 4002516804710 / Materiaalin numero: 12564110 /
Vanhan materiaalin numero: 28C2940HNER

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	16,7
Liitäntäjohdon pituus, m	1,4
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,17
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä sivulla	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Vakiovarusteet	
Poistoilmaliitännän Ø pienennyssovitin 150:stä 125 mm:iin	•
Kaukosäädin	•
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DAC 2940 Stella
Kattoon asennettava liesituuletin
kompakti muotoilu, leveys 880 mm



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings