

## DAC 2940 Stella

Kattoon asennettava liesituuletin

kompakti muotoilu, leveys 880 mm, DARC 7 kaukosäädin



- Helppo asentaa huonetilaan palauttavaksi plug&play-asennusarjalla
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Energiatehokas ja hiljainen – tehokas ECO-moottori
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Räättälöitävä paneeli

**A++**

EAN: 4002516804635 / Materiaalin numero: 12564120 / Vanhan materiaalin numero: 28C2940SNER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Kattoon asennettava liesituuletin	•
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 35-P
<b>Muotoilu</b>	
Väri	teraes
Reunaimu	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Virtakytkin	•
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,7
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	4
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 7,2 W
Valoteho, Lx	525 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	235
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	685

DAC 2940 Stella  
Kattoon asennettava liesituuletin  
kompakti muotoilu, leveys 880 mm, DARC 7 kaukosäädin



EAN: 4002516804635 / Materiaalin numero: 12564120 /  
Vanhan materiaalin numero: 28C2940SNER

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	43,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	55,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	61,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	28,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	40,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	45,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	165
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	325
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	425
Imuteho Booster-teholla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	525
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	59,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	65,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	44,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	196
Huuvan leveys, mm	880
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	196
Huuvan korkeus, mm	196
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	196
Huuvan syvyys, mm	500
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	196


DAC 2940 Stella  
Kattoon asennettava liesituuletin  
kompakti muotoilu, leveys 880 mm, DARC 7 kaukosäädin



EAN: 4002516804635 / Materiaalin numero: 12564120 /  
Vanhan materiaalin numero: 28C2940SNER

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	16,7
Liitäntäjohdon pituus, m	1,4
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,17
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
<b>Asennusohjeet</b>	
Poistoilmaliitäntä sivulla	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
<b>Vakiovarusteet</b>	
Poistoilmaliitännän Ø pienennyssovitin 150:stä 125 mm:iin	•
Kaukosäädin	•
Sulkuläppä	•
<b>Valinnaiset lisävarusteet</b>	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DAC 2940 Stella  
Kattoon asennettava liesituuletin  
kompakti muotoilu, leveys 880 mm, DARC 7 kaukosäädin



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings