

DAC 4240 Stella Ambient

Kattoon asennettava liesituuletin

kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm, DARC 7 kaukosäädin



- Helppo asentaa huonetilaan palauttavaksi plug&play-asennusarjalla
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Erittäin hiljainen ECO-moottori, suuri ilman läpivirtaus
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Räätelöitävä paneeli

A++

EAN: 4002516804840 / Materiaalin numero: 12564150 / Vanhan materiaalin numero: 28C4240SNER

Rakennetyyppi	
Kattoon asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 35-P
Muotoilu	
Väri	teraes
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Virtakytkin	•
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,2
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	4
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Valoteho, Lx	440 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Tunnelmavalistus	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	235
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	510

DAC 4240 Stella Ambient

Kattoon asennettava liesituuletin

kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm, DARC 7 kaukosäädin



EAN: 4002516804840 / Materiaalin numero: 12564150 /

Vanhan materiaalin numero: 28C4240SNER

Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 685

Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m³/h) 750

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 43,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 54,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 60,0

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 66,0

Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 68,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 27,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 38,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 44,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 51,0

Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 165

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 320

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 420

Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 520

Imuteho Booster-teholla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 550

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 45,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 58,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 63,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 68,0

Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 69,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 30,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 42,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 48,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 54,0

DAC 4240 Stella Ambient
Kattoon asennettava liesituuletin
kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm, DARC 7 kaukosäädin




EAN: 4002516804840 / Materiaalin numero: 12564150 /
Vanhan materiaalin numero: 28C4240SNER

Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Tekniset tiedot	
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	196
Huuvan leveys, mm	1165
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	196
Huuvan korkeus, mm	196
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	196
Huuvan syvyys, mm	500
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	196
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	21,4
Liitäntäjohdon pituus, m	1,4
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,19
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä sivulla	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Vakiovarusteet	
Poistoilmaliitännän Ø pienennyssovitin 150:stä 125 mm:iin	•
Kaukosäädin	•
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DAC 4240 Stella Ambient

Kattoon asennettava liesituuletin

kompakti ja tehokas, leveys 1165 mm, DARC 7 kaukosäädin



DAC2240, DAC4240 Installation drawings