

DAC 4940 Stella Ambient
Kattoon asennettava liesituuletin
tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 880 mm



- Helppo asentaa huonetilaan palauttavaksi plug&play-asennusarjalla
- Kätevä käyttää – Con@ctivity ja kaukosäädin kuuluvat toimitukseen
- Erittäin hiljainen ECO-moottori, suuri ilman läpivirtaus
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Räätelöitävä paneeli



EAN: 4002516804901 / Materiaalin numero: 12564160 / Vanhan materiaalin numero: 28C4940HNER

Rakennettyyppi	
Kattoon asennettava liesituuletin	•
Rakennettyyppi ja design	
Väri	Mattavalkoinen
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppe	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 35-P
Muotoilu	
Reunaimu	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet lasipinnassa	•
Virtakytkin	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	32,0
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	4
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Valoteho, Lx	470 lx
Värlämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Tunnelmavalaistus	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	235
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	395
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	505

DAC 4940 Stella Ambient
Kattoon asennettava liesituuletin
tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 880 mm



EAN: 4002516804901 / Materiaalin numero: 12564160 /
Vanhan materiaalin numero: 28C4940HNER

Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	680
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 2 (m ³ /h)	755
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	42,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	59,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	66,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	26,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	43,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	52,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	165
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	325
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	525
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	425
Imuteho Booster-teholla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	565
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	58,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	63,0
Ääniteho Booster-teholla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	69,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	29,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	42,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	52,0
Äänenpaine Booster-teholla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	54,0


DAC 4940 Stella Ambient
Kattoon asennettava liesituuletin
tunnelmavalaistus, kompakti ja tehokas, leveys 880 mm



EAN: 4002516804901 / Materiaalin numero: 12564160 /
Vanhan materiaalin numero: 28C4940HNER

Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Tekniset tiedot	
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	196
Huuvan leveys, mm	880
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	196
Huuvan korkeus, mm	196
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	196
Huuvan syvyys, mm	500
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	196
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	17,7
Liitäntäjohdon pituus, m	1,4
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,19
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä sivulla	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Vakiovarusteet	
Poistoilmaliitännän Ø pienennyssovitin 150:stä 125 mm:iin	•
Kaukosäädin	•
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DAC 4940 Stella Ambient
 Kattoon asennettava liesituuletin
 tunnelmavalaisuus, kompakti ja tehokas, leveys 880 mm



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings