

E 816

Käyttö

Lautasten optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii alakoriin U 890
- Käyttö ilman E 165 -aterinpidikettä: 19 lautasta, maks. Ø 33 cm
- Täyttö E 165 -aterinpidikkeen kanssa: 16 lautasta, maks. Ø 33 cm

EAN: 4002516855392 / Materiaalin numero: 12611640 /  
Vanhan materiaalin numero: 67581602D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tuoteyhteydät	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Tuoteluokka	
Teline lautasille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Valkoinen
Alakoriin	U 890
Kapasiteetti	
Lautaset Ø enint. 250 mm [määrä]	19
Lautaset Ø enint. 330 mm [määrä]	19
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	255
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240

E 816

Käyttö

Lautasten optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002516855392 / Materiaalin numero: 12611640 /

Vanhan materiaalin numero: 67581602D

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	510
-----------------------------	-----

Nettopaino, kg	0,64
----------------	------

Bruttopaino, kg	0,79
-----------------	------