

KWT 6422 iG-1

Kalusteisiin sijoitettava viinikaappi

FlexiFrame ja Push2open kaikista vaativimmille viinintuntijoille.



- FlexiFrame – säilytystilaa suuremmillekin viinipulloille
- Täydellistä muotoilua kahvattomiin keittiöihin – Push2open
- Samanaikainen viininsäilytys eri lämpötila-alueilla
- Hajuton jääkaappi taataan Active AirClean -suodattimilla
- Esittele viinisi täydellisessä valossa – LED-valaistus



EAN: 4002516813385 / Materiaalin numero: 12615910 /
Vanhan materiaalin numero: 36642228EU1

Laitekategoria	
Viinikaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven käsisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
Muotoilu	
Etuseinän väri	Helmiäisbeige
Viinikaapin valaistus	Led-valaistus
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Tarvittavat varusteet	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Piilotettu ovenkahva	Push2open
Silence-järjestelmä	•
Hyllytasojen määrä	2
Hyllymateriaali	Pyökki
FlexiFrame-telineiden määrä	2
NoteBoard	Kyllä
Viinipullon 3D-esittelyteline	•
Värinätön säilytys	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	TouchControl
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
Lämpötila-alueiden määrä	2
Minimilämpötilan säätöalue, °C	5
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	G
Vuotuinen energiankulutus, kWh	143,00
Energiankulutus/24 h, kWh	0,39
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	874
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	890
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	906
Laitteen syvyys, mm	572
Paino, kg	54,0
Ilmastoluokka	SN

KWT 6422 iG-1

Kalusteisiin sijoitettava viinikaappi

FlexiFrame ja Push2open kaikista vaativimmille viinintuntijoille.




EAN: 4002516813385 / Materiaalin numero: 12615910 /
Vanhan materiaalin numero: 36642228EU1

Viinikaappiosa, l	104
Kokonaiskäyttötilavuus, l	104
0,75 litran Bordeaux-pulloja (kpl-määrä)	33 pulloa
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	32
Virrankulutus, mA	1000
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Vakiovarusteet	
Active AirClean -suodatin	•


KWT 6422 iG-1

Kalusteisiin sijoitettava viinikaappi


FlexiFrame ja Push2open kaikista vaativimmille viinintuntijoille.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw