

H 7464 BPX

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home



EAN: 4002516837008 / Materiaalin numero: 12619390 /
Vanhan materiaalin numero: 22746495NER

Rakennetyyppi ja design

Kalusteuuni	•
Väri	Helmenharmaa
ArtLine	•
Kahvaton	•

Mukavuustekijät

TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdollinen
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•

Toimintatavat

Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•


Käyttömukavuus

Verkotus Miele@home	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Kosteusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•

H 7464 BPX

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.




EAN: 4002516837008 / Materiaalin numero: 12619390 /
Vanhan materiaalin numero: 22746495NER

Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitaisuus	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
Veden imuputki	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	5
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,60
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1

H 7464 BPX

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516837008 / Materiaalin numero: 12619390 /

Vanhan materiaalin numero: 22746495NER

PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71

PyroFit-uuniritilä

PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot

Johdollinen paistolämpömittari

Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)

Kalkinpoistotabletit

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7464 BPX

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings