

## H 7840 BPX

Kahvaton pienikokoinen uuni  
saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.



- Suuri kosketusnäyttö ja lähestymisanturi – M Touch + MotionReact
- Seuraa ruoan kypsymistä missä ja milloin vain – uunin kameralla
- Vaivaton pitää puhtaana: pyrolyysitoiminto ja PyroFit
- Kosteudenlisäystoiminto tekee pinnasta kauniin ja rapean
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl



EAN: 4002516836032 / Materiaalin numero: 12619400 /  
Vanhan materiaalin numero: 22784095NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
Väri	Helmenharmaa
ArtLine	•
Kahvaton	•
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdoton
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Matalalämpökypsennys	•
Ylä-/alalämpö	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinovat	•
FoodView	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmitavissa	•
Moniääniset merkkiäänet	•

## H 7840 BPX

Kahvaton pienikokoinen uuni  
saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.




EAN: 4002516836032 / Materiaalin numero: 12619400 /  
Vanhan materiaalin numero: 22784095NER

Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Katalysaattori	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
<b>Höyrytekn./vedensyöttö</b>	
Veden imuputki	•
<b>Turvallisuus</b>	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Uunitilan tilavuus, l	49
Kannatintasojen määrä	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	3
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	BrilliantLight
Lämpötilat, °C	30–300
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	300
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595

## H 7840 BPX

Kahvaton pienikokoinen uuni  
saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.




EAN: 4002516836032 / Materiaalin numero: 12619400 /  
Vanhan materiaalin numero: 22784095NER


Laitteen korkeus, mm	456
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	38,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,20
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohdon pituus, m	1,50
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PyroFit-uuniritilä	1
PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Johdoton paistolämpömittari	1
Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)	1
Kalkinpoistotabletit	2
<b>Näytön kielivaihtoehdot</b>	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7840 BPX


Kahvaton pienikokoinen uuni  
saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja BrilliantLight.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings