


## DGC 7460 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni




- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Rapea kuori, mehukas sisus – yhdistelmäkypsennys
- Mukava käyttö – vesisäiliö automaattipaneelin takana
- Helppo puhdistaa – HydroClean ja ruostumaton teräksinen uunitila



EAN: 4002516821441 / Materiaalin numero: 12619740 /  
Vanhan materiaalin numero: 23746099NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	DGC 7460 HCX Pro
Valmistajan materiaalinumero	12619740
EAN-numero	4002516821441
Hintaluokka	Gold
Rakennetyyppi ja design	
ArtLine	•
Kahvaton	•
Rakennetyyppi ja design	
Yhdistelmähöyryuuni	•
Väri	Helmiäisbeige
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoisen höyrykehitin	•
Kosteudentunnistin	•
Yksilöllinen kosteudensäätö yhdistelmäkypsennyksessä	•
Menukypsennys ilman makujen sekoittumista	•
Mix&Match	•
Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Höyrykypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys + kiertoilma plus	•
Yhdistelmäkypsennys + ylä-/alalämpö	•
Yhdistelmäkypsennys + grilli laaja	•
Sous-vide	•
Tehopaisto	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Grilli-toimintatavat	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Erikoisleivonnaiset	•
Eko kiertoilma	•
Eco-höyrykypsennys	•
Sulatus	•
Paisto kosteutustoiminnolla	•
Kuumennus	•
Lautasten lämmitys	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•

## DGC 7460 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni



EAN: 4002516821441 / Materiaalin numero: 12619740 /

Vanhan materiaalin numero: 23746099NER

Erikaisohjelmat	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Höyrykypsennys jopa 4 tasolla samanaikaisesti	•
Automaattinen Menu-kypsennys	•
Höyryvähennys kypsennyksen lopussa	•
Ajastintoiminnot	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
<b>Helppohoitaisuus</b>	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa struktuuripinta	•
Saranoitu grillivastus	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
HydroClean	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Huuhtelu-ohjelma	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Pellinkannattimien pikalukitus	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
<b>Höyrytekn./vedensyöttö</b>	
DualSteam	•

## DGC 7460 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni

-


EAN: 4002516821441 / Materiaalin numero: 12619740 /

Vanhan materiaalin numero: 23746099NER

Höyrykehittimen teho, kW	3,30
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,4
Raikasvesisäiliö moottoroidun ohjauspaneelin takana	•
Irrotettava tiivistyneen veden säiliö moottoroidun SoftClose-ohjauspaneelin takana	•
DirectWater	Ei
Vedenpoistosihtti	•
<b>Turvallisuus</b>	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Höyryjäähdytysjärjestelmä	•
Anturilukitus	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Uunitilan tilavuus, l	67
Kannatintasojen määrä	4
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käsisyys	alla
Uunivalo	BrilliantLight
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	230
Uunin lämpötilat, °C	30–230
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	40
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Höyryuunin lämpötilat, °C	40–100
Sijoitusaukon mitat (L x K x S), mm	560-568 x 590-595 x 550
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 567
Paino, kg	46,4
Kokonaisliitântäteho, kW	3,45
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohdon pituus, m	2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä HBBR 71	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itetyt teräksiset kypsennysastiat	1
Reiättömät teräksiset kypsennysastiat	1
HydroClean-puhdistusaine	1
Kalkinpoistotabletit	2

## DGC 7460 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni

-




EAN: 4002516821441 / Materiaalin numero: 12619740 /  
Vanhan materiaalin numero: 23746099NER

### Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

???, ??, ?  
???, deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, ???,  
???, hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


## DGC 7460 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation\_DGC\_XXL\_ESW7x10\_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings