

DGC 7845 HCX Pro

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiliitäntä



- Suuri kosketusnäyttö, lähestymisanturi – M Touch S + MotionReact
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Rapea kuori, mehukas sisus – yhdistelmäkypsennys
- Miele@home-verkkoon liitettävä WiFi-kodinkone + Mix & Match
- Helppo puhdistaa – HydroClean ja ruostumaton teräksinen uunitila



EAN: 4002516821458 / Materiaalin numero: 12619760 /
Vanhan materiaalin numero: 23784598NER

Rakennetyyppi ja design

Yhdistelmähöyryuuni	•
Väri	Helmiäisbeige

Tehokkuus ja kestävyys

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικό, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?][?], [?][?][?]
--	---

Rakennetyyppi ja design

ArtLine	•
Kahvaton	•

Mukavuustekijät

Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrynsäätin	•
Kosteudentunnistin	•
Yksilöllinen kosteudensäätö yhdistelmäkypsennyksessä	•
Menukypsennys ilman makuja sekoittumista	•
Mix&Match	•
Paistomittari	Johdoton
Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeatustoiminto	•

Toimintatavat

Kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Höyrykypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys + kiertoilma plus	•
Yhdistelmäkypsennys + ylä-/alalämpö	•
Yhdistelmäkypsennys + grilli laaja	•
Sous-vide	•
Tehopaisto	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•

DGC 7845 HCX Pro

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiliitäntä



EAN: 4002516821458 / Materiaalin numero: 12619760 /
Vanhan materiaalin numero: 23784598NER

Grilli pieni	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Erikoisleivonnaiset	•
Eko kiertoilma	•
Eco-höyrykypsennys	•
Sulatus	•
Paisto kosteustoiminnolla	•
Kuumennus	•
Lautasten lämmitys	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact-liiketunnistin	•
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinove	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Höyrykypsennys jopa 3 tasolla samanaikaisesti	•
Automaattinen Menu-kypsennys	•
Höyrynvähennys kypsennyksen lopussa	•
Moniääniset merkkiäänet	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Helppohoitoisuus	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa struktuuripinta	•

DGC 7845 HCX Pro

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiliitäntä

EAN: 4002516821458 / Materiaalin numero: 12619760 /

Vanhan materiaalin numero: 23784598NER

Saranoitu grillivastus	•
Ulkoinen höyrynsäiliö	•
HydroClean	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Huuhtelu-ohjelma	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Pellinkannattimien pikalukitus	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekniikka/vedensyöttö	
DualSteam	•
Höyrynsäiliön teho, kW	3,30
DirectWater plus	•
Vedenpoistosihti	•
Turvallisuus	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Höyrynsäiliön jäähdytysjärjestelmä	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	47
Kannatintasojen määrä	3
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 456 x 569
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käteisyys	alla
Uunivalo	BrilliantLight
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	230
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	40
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	455,5
Laitteen syvyys, mm	568,5
Paino, kg	40,2
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,40
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Tulovesiletkun pituus, m	2,0
Poistoletkun pituus, m	3,0

DGC 7845 HCX Pro

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiliitäntä



EAN: 4002516821458 / Materiaalin numero: 12619760 /

Vanhan materiaalin numero: 23784598NER


Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu


Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritä HBBR 71	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot HFC 71 (pari)	1
Johdoton paistolämpömittari	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itetyt teräksiset kypsennysastiat	2
Reiättömät teräksiset kypsennysastiat	1
HydroClean-puhdistusaine	1
Kalkinpoistotabletit	2

DGC 7845 HCX Pro


Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiitintä




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings