

DGC 7860 HCX Pro
Kahvaton yhdistelmähöyryuuni



- Suuri kosketusnäyttö, lähestymisanturi – M Touch S + MotionReact
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Rapea kuori, mehukas sisus – yhdistelmäkypsennys
- Miele@home-verkkoon liitettävä Wi-Fi-kodinkone + Mix & Match
- Helppo puhdistaa – HydroClean ja ruostumaton teräksinen uunitila



EAN: 4002516821274 / Materiaalin numero: 12619770 /
Vanhan materiaalin numero: 23786099NER

Rakennetyyppi ja design

Yhdistelmähöyryuuni	•
Väri	Helmiäisbeige

Tehokkuus ja kestävyys

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?][?], [?][?][?]

Rakennetyyppi ja design

ArtLine	•
Kahvaton	•


Mukavuustekijät

Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrynkehitin	•
Kosteudentunnistin	•
Yksilöllinen kosteudensäätö yhdistelmäkypsennyksessä	•
Menukypsennys ilman makujen sekoittumista	•
Mix&Match	•
Paistomittari	Johdoton
Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeatustoiminto	•

Toimintatavat

Kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Höyrykypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys + kiertoilma plus	•
Yhdistelmäkypsennys + ylä-/alalämpö	•
Yhdistelmäkypsennys + grilli laaja	•
Sous-vide	•
Tehopaisto	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•

DGC 7860 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni



EAN: 4002516821274 / Materiaalin numero: 12619770 /
Vanhan materiaalin numero: 23786099NER


Grilli pieni	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Erikoisleivonnaiset	•
Eko kiertoilma	•
Eco-höyrykypsennys	•
Sulatus	•
Paisto kosteustoiminnolla	•
Kuumennus	•
Lautasten lämmitys	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact-liiketunnistin	•
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinove	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Höyrykypsennys jopa 4 tasolla samanaikaisesti	•
Automaattinen Menu-kypsennys	•
Höyrynvähennys kypsennyksen lopussa	•
Moniääniset merkkiäänet	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiat ehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Helppohoitoisuus	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa struktuuripinta	•

DGC 7860 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni

EAN: 4002516821274 / Materiaalin numero: 12619770 /
Vanhan materiaalin numero: 23786099NER

Saranoitu grillivastus	•
Ulkoinen höyrynkehitin	•
HydroClean	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Huuhtelu-ohjelma	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Pellinkannattimien pikalukitus	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
DualSteam	•
Höyrynkehittimen teho, kW	3,30
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,4
Raikasvesisäiliö moottoroidun ohjauspaneelin takana	•
Irrotettava tiivistyneen veden säiliö moottoroidun SoftClose-ohjauspaneelin takana	•
Vedenpoistosiehti	•
Turvallisuus	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Höyrynjäähdytysjärjestelmä	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	67
Kannatintasojen määrä	4
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 567
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käisyys	alla
Uunivalo	BrilliantLight
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	230
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	40
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	567
Paino, kg	46,4
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,45
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1

DGC 7860 HCX Pro Kahvaton yhdistelmähöyryuuni



EAN: 4002516821274 / Materiaalin numero: 12619770 /
Vanhan materiaalin numero: 23786099NER


Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu


Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä HBBR 71	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot HFC 71 (pari)	1
Johdoton paistolämpömittari	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itetyt teräksiset kypsennysastiat	2
Reiättömät teräksiset kypsennysastiat	1
HydroClean-puhdistusaine	1
Kalkinpoistotabletit	2


DGC 7860 HCX Pro
Kahvaton yhdistelmähöyryuuni




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings