

Kahvaton yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiliitäntä




- Suuri kosketusnäyttö, lähestymisanhuri – M Touch S + MotionReact
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Rapea kuori, mehukas sisus – yhdistelmäkypsennys
- Miele@home-verkkoon liitettävä WiFi-kodinkone + Mix & Match
- Helppo puhdistaa – HydroClean ja ruostumatonta teräksinen uunitila



Rakennetyyppi ja design	
Yhdistelmähöyryuuni	•
Väri	Helmiäisbeige
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
Rakennetyyppi ja design	
ArtLine	•
Kahvaton	•
Mukavuustekijät	
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrynsäätin	•
Kosteudentunnistin	•
Yksilöllinen kosteudensäätö yhdistelmäkypsennyksessä	•
Menukypsennys ilman makujen sekoittumista	•
Mix&Match	•
Paistomittari	Johdoton
Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Höyrykypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys + kiertoilma plus	•
Yhdistelmäkypsennys + ylä-/alalämpö	•
Yhdistelmäkypsennys + grilli laaja	•
Sous-vide	•
Tehopaisto	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•

DGC 7865 HCX Pro

Kahvaton yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiliitäntä



EAN: 4002516821281 / Materiaalin numero: 12619780 /
Vanhan materiaalin numero: 23786599NER

Grilli pieni	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Erikoisleivonnaiset	•
Eko kiertoilma	•
Eco-höyrykypsennys	•
Sulatus	•
Paisto kosteustoinnolla	•
Kuumennus	•
Lautasten lämmitys	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact-liiketunnistin	•
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinovat	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Höyrykypsennys jopa 4 tasolla samanaikaisesti	•
Automaattinen Menu-kypsennys	•
Höyrynvähennys kypsennyksen lopussa	•
Moniääniset merkkiäänet	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Helppohoitoisuus	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa struktuuripinta	•

DGC 7865 HCX Pro

Kahvaton yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiliitäntä


EAN: 4002516821281 / Materiaalin numero: 12619780 /

Vanhan materiaalin numero: 23786599NER

Saranoitu grillivastus	•
Ulkoinen höyrynsäädin	•
HydroClean	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Huuhtelu-ohjelma	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Pellinkannattimien pikalukitus	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekniikka/vedensyöttö	
DualSteam	•
Höyrynsäätimen teho, kW	3,30
DirectWater plus	•
Vedenpoistosuhte	•
Turvallisuus	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Höyrynsäädinjärjestelmä	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	67
Kannatintasojen määrä	4
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 567
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käsittely	alla
Uunivalo	BrilliantLight
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	230
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	40
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	567
Paino, kg	46,4
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,45
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Tulovesiletkun pituus, m	2,0
Poistoletkun pituus, m	3,0

DGC 7865 HCX Pro

Kahvaton yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiliitäntä



EAN: 4002516821281 / Materiaalin numero: 12619780 /
Vanhan materiaalin numero: 23786599NER

Lamppujen vaihto


Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet


PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä HBBR 71	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot HFC 71 (pari)	1
Johdoton paistolämpömittari	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itetyt teräksiset kypsennysastiat	2
Reiättömät teräksiset kypsennysastiat	1
HydroClean-puhdistusaine	1
Kalkinpoistotabletit	2

DGC 7865 HCX Pro


Kahvaton yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiliitäntä




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings