

ESW 7010

14 cm korkea kahvaton Gourmet-lämpimänäpitolaatikko

astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.




- Upeaa nautintoa – matalalämpökypsennys
- Aina oikea lämpötila – neljä toimintatapaa
- Kätevä ja helppo – hipaisuohjaus
- Laatikon avaaminen ei voisi enää helpompaa olla – Push2open
- Aina turvallinen – ajastin automaattisella poiskytkennällä

EAN: 4002516819578 / Materiaalin numero: 12619870 /
Vanhan materiaalin numero: 30701060NER

Toimintatavat	
Kuppien lämmitys	•
Lautasten lämmitys	•
Toimintatavat	
Ruokien lämpimänäpito	•
Matalalämpökypsennys	•
Käyttömukavuus	
Push2open-mekanismi	•
Täysin ulostulevat lämpölaatikon teleskooppikannattimet helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä	•
Ohjauspaneeli, jossa hipaisupainikkeet	•
Ajastustoiminto	•
Sapattiohjelma	•
Turvallisuus	
Viileä etupinta	•
Tekniset tiedot	
Kokonaisliitântäteho, kW	0,70
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohtojen pituus, m	2,0
Rakennetyyppi ja design	
Gourmet-lämpölaatikko	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Laitteen väri	Helmiäisbeige
Mukavuustekijät	
Astioiden lämmitys	•
Ruokien lämpimänäpito	•
Täydellinen paistotulos matalalämpökypsennyksellä	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Symbolein merkityt valitsimet	•
Ohjelmoitava lopetus	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helpinhoitoisuus	
Suora ohjauspaneeli	•
Turvallisuus	
Liukuestematto	•

ESW 7010

14 cm korkea kahvaton Gourmet-lämpimänäpitolaatikko
astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.



EAN: 4002516819578 / Materiaalin numero: 12619870 /
Vanhan materiaalin numero: 30701060NER

Virran turvakatkaisu

•

Lisävarustelaatikko

Kapasiteetti 6 hlö astiasto

Tekniset tiedot


Lämpötilat, minimi, °C	40
Lämpötilat, maksimi, °C	85
Laitteen korkeus, mm	141
Laitteen syvyys, mm	570
Sisätilan käyttökorkeus, mm	80
Laitteen leveys, mm	595

Vakiovarusteet


Liukuestematto 1

ESW 7010


14 cm korkea kahvaton Gourmet-lämpimänäpitolaatikko
astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings



built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing