

CVA 7440


Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus

Täydellisen yhteensopiva muotoilu ja kahvinautinnon takaava kupintunnistin.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Aina oikealla korkeudella: patentoitukupintunnistin
- Kaksi kahvikupillista yhdellä painalluksella – OneTouch for Two
- Aina vastajauhattua: AromaticSystemFresh
- Tarjoile suuremmallekin joukolle: kahvi-/teekannutoiminto

EAN: 4002516823957 / Materiaalin numero: 12637230 /
Vanhan materiaalin numero: 29744050NER

Rakennetyyppi ja design	
Väri	Helmiäisbeige
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, 
Rakennetyyppi ja design	
Kahvipavut jauhava kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Mukavuustekijät	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch-valmistus	•
OneTouch for Two -valmistus	•
DoubleShot	•
Ohjelmoitavat käyttäjäprofiilit	10
Aromeja säästävä kartiomylly	•
Jauhatuskarkeus säädettävissä	•
Ohjelmoitava kahvin määrä	•
Ohjelmoitava vesimäärä	•
Ohjelmoitava veden lämpötila	•
Ohjelmoitava maidon määrä	•
Ohjelmoitava maitovaahdon määrä	•
Ohjelmoitava esihaudutusaika	•
TeaTimer	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
CupSensor	•
Performance-tila	•
EasyClick-maitosäiliö	•
ComfortDoor	•
Piilotettu luukun kahva	•
BrilliantLight	•
Asiantuntijatila	•
MultiLingua	•
Papulajien määrä	1
Papusäiliöiden määrä	2

CVA 7440

Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus

Täydellisen yhteensopiva muotoilu ja kahvinautinnon takaava kupintunnistin.



EAN: 4002516823957 / Materiaalin numero: 12637230 /

Vanhan materiaalin numero: 29744050NER

Kahvipapusailiön A täyttömäärä, g	300
Kahvipapusailiön B täyttömäärä, g	300
Kahvipapusailiön täyttömäärä, yht. g	600
Irrotettava kahvipapusailiö	•
Vesisäiliön tilavuus, l	2,7
Maitosailiön täyttömäärä, l	0,7
Käytettyjen kapselien säiliön täyttömäärä, kpl	17
Tippakaukalon vetoisuus	1,6
Helposti tyhjennettävä kahvinporosailiö	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Ohjelmoitava päällekytkeytymisaika	•
Ohjelmoitava poiskytketymisaika	•
Ohjelmoitava valmiustilaan siirtymisaika	•
Ohjelmoitavat asetukset	•

Juomat

Säädettävä annoskoko, ml	20-300
Ristretto, yksi annos	•
Ristretto, tupla-annos	•
Espresso, yksi annos	•
Espresso, tupla-annos	•
Kahvi, yksi annos	•
Kahvi, tupla-annos	•
Caffè lungo, yksi annos	•
Caffè lungo, tupla-annos	•
Cappuccino, yksi annos	•
Cappuccino, tupla-annos	•
Latte macchiato, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Kuuma maito, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Maitovaahto, yksi annos	•
Maitovaahto, tupla-annos	•
Espresso macchiato, yksi annos	•
Espresso macchiato, tupla-annos	•
Cappuccino italiano yksi annos	•
Cappuccino italiano, tupla-annos	•
Flat white, yksi annos	•
Flat white, tupla-annos	•
Café au lait, yksi annos	•
Café au lait, tupla-annos	•
Caffè latte, yksi annos	•
Caffè Latte, tupla-annos	•
Caffè americano, yksi annos	•
Caffè Americano, tupla-annos	•
Long black, yksi annos	•
Long black, tupla-annos	•

CVA 7440

Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus

Täydellisen yhteensopiva muotoilu ja kahvinautinnon takaava kupintunnistin.

EAN: 4002516823957 / Materiaalin numero: 12637230 /
Vanhan materiaalin numero: 29744050NER

Lämmin vesi, yksi annos	•
Lämmin vesi, tupla-annos	•
Kuuma vesi, yksi annos	•
Kuuma vesi, tupla-annos	•
Musta tee, yksi annos	•
Musta tee, tupla-annos	•
Yrttitee, yksi annos	•
Yrttitee, tupla-annos	•
Hedelmätee, yksi annos	•
Hedelmätee, tupla-annos	•
Vihreä tee, yksi annos	•
Vihreä tee, tupla-annos	•
Valkoinen tee, yksi annos	•
Valkoinen tee, tupla-annos	•
Japanilainen tee, yksi annos	•
Japanilainen tee, tupla-annos	•
Chai latte, yksi annos	•
Chai latte, tupla-annos	•
Kahvikannu	•
Teekannu	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiansäästötila valittavissa	•
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,3
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitaisuus	
Manuaalinen kalkinpoisto	•
Maitoputkiston automaattinen huuhtelu vesisäiliön vedellä	•
Helppokäyttöiset puhdistusohjelmat	•
Automaattinen huuhtelutoiminto	•
ComfortClean	•
Irrotettava maitoputki	•
Irrotettava keitinosa	•
Ohjelmoitava veden kovuus	•
Turvallisuus	
Käytönesto	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	500
Korkeudeltaan säädettävä ulostuloputkisto, cm	16,5
Korkeudeltaan säädettävä ulostuloputkisto, cm	4,0
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	455

CVA 7440

Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus

Täydellisen yhteensopiva muotoilu ja kahvinautinnon takaava kupintunnistin.




EAN: 4002516823957 / Materiaalin numero: 12637230 /
Vanhan materiaalin numero: 29744050NER

Laitteen syvyys, mm	475
Syvyys luukku auki, cm	108,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,45
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Liitäntäjohtoon pituus, m	2,0
Vakiovarusteet	
Lasinen maitosäiliö	•
Kalkinpoistotabletit	•
Puhdistustabletit	•
Maitoputkien puhdistusjauhe	•


CVA 7440

Kalusteisiin sijoitettava kahvikeskus


Täydellisen yhteensopiva muotoilu ja kahvinautinnon takaava kupintunnistin.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)



CVA7000, installation (installation drawings)