

G 5450 SCVi Active Plus

Täysintegroitavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Säästä jopa 50 % energiaa Mielen kuumavesiliitännällä
- Joustava korirakenne, täydellinen päivittäisessä käytössä – Comfort-korit



EAN: 4002516837329 / Materiaalin numero: 12658750 /
Vanhan materiaalin numero: 21545062NER

Malli		
Täysintegroitava astianpesukone		•
60 cm astianpesukone		•
Muotoilu		
Ohjauspaneelin väri	Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	Näyttö	3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri	Näytön väri	Valkoinen
Käyttömukavuus		
Jäljellä olevan ajan näyttö	Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Toiminnan merkkivalo	Näyttö, akustinen
Tehokkuus ja kestävyys		
Energiätehokkuusluokka (A–G)	Energiätehokkuusluokka (A–G)	B
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,64
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	64
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,40
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	ECO-ohjelman kesto, minuuttia	199
Äänitasoluokka	Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	Äänitaso, dB(A)	44
EcoPower-tekniikka	EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	Lämminvesiliitettä	•
Vajaatäyttö	Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu		
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	SensorDry	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	BrilliantGlassCare	•
Pesurohjelmat		
QuickPowerWash	QuickPowerWash	•
ECO	ECO	•
Automatic	Automatic	•
Teho 75 °C	Teho 75 °C	•
Hellävarainen	Hellävarainen	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot		
Pika	Pika	•
Erittäin puhdas	Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	Erittäin kuiva	•
Korivarustus		
Ruokailuvälineiden sijoittelu	Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-kuppiteline	FlexCare-kuppiteline	1

G 5450 SCVi Active Plus

Täysintegroitavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



EAN: 4002516837329 / Materiaalin numero: 12658750 /
Vanhan materiaalin numero: 21545062NER

Korivarustus	Comfort
Täyttömäärä astiastoja	14
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	44,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	8,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	16,0
Vakiovarusteet	
1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus) alennettuun hintaan	•

G 5450 SCVi Active Plus

Täysintegroitavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)