

## G 5462 SCVi Selection

Täysintegroitavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Säästä jopa 50 % energiaa Mielen kuumavesiliitännällä
- Aterintaso vai -kori? Molemmat! Erillisen aterinkorin ansiosta voit itse päättää



EAN: 4002516837350 / Materiaalin numero: 12658780 /  
Vanhan materiaalin numero: 21546262NER

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Malli</b>   |                                 |
| Täysintegroitava astianpesukone                            | •                               |
| 60 cm astianpesukone                                       | •                               |
| <b>Muotoilu</b>  |                                 |
| Ohjauspaneelin väri  | Ruostumaton teräs.              |
| Ohjauspaneelin tyyppi                                      | täysintegroitu ohjaustaulu      |
| Ohjaus   | Ohjelman valintapainike         |
| Näyttö   | 3-numeroinen 7 segmentin näyttö |
| Näytön väri  | Valkoinen                       |
| <b>Käyttömukavuus</b>                                      |                                 |
| Jäljellä olevan ajan näyttö                                | •                               |
| Ajastin enintään 24 h                                      | •                               |
| Toiminnan merkkivalo                                       | Näyttö, akustinen               |
| <b>Tehokkuus ja kestävyys</b>                              |                                 |
| Energiatohokkuusluokka (A–G)                               | B                               |
| Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l                       | 6,0                             |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa | 8,4                             |
| Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh                          | 0,64                            |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh  | 64                              |
| ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä       | 0,40                            |
| ECO-ohjelman kesto, minuuttia                              | 199                             |
| Äänitasoluokka   | B                               |
| Äänitaso, dB(A)  | 44                              |
| EcoPower-tekniikka   | •                               |
| Todistetusti hygieenistä                                   | •                               |
| Lämminvesiliitettä   | •                               |
| Vajaatäyttö  | •                               |
| <b>Pesutuloksen laatu</b>                                  |                                 |
| Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone                   | •                               |
| SensorDry  | •                               |
| Turbothermic-kiertoilmakuivaus                             | •                               |
| Aktiivinen kondenssikuivaus                                | •                               |
| BrilliantGlassCare   | •                               |
| <b>Pesuojelmat</b>   |                                 |
| QuickPowerWash   | •                               |
| ECO  | •                               |
| Automatic  | •                               |
| Teho 75 °C   | •                               |
| Hellävarainen  | •                               |
| <b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>                      |                                 |
| Pika   | •                               |
| Erittäin puhdas  | •                               |
| Erittäin kuiva   | •                               |
| <b>Korivarustus</b>  |                                 |
| Ruokailuvälineiden sijoittelu                              | 3D MultiFlex -taso              |

## G 5462 SCVi Selection

Täysintegroitavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



EAN: 4002516837350 / Materiaalin numero: 12658780 /  
Vanhan materiaalin numero: 21546262NER

|   |         |
|---|---------|
| Ylimääräinen aterinkori   | •       |
| FlexCare-kuppiteline  | 1       |
| Korivarustus  | Comfort |
| Täyttömäärä astiastoja  | 14      |
| <b>Turvallisuus</b>   |         |
| Waterproof-vesiturvajärjestelmä   | •       |
| <b>Tekniset tiedot</b>  |         |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm  | 600     |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm   | 600     |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm   | 805     |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm  | 870     |
| Sijoitusaukon syvyys, mm  | 550     |
| Laitteen leveys, mm   | 598     |
| Laitteen korkeus, mm  | 805     |
| Laitteen syvyys, mm   | 550     |
| Syvyys luukku auki, cm  | 116,5   |
| Nettopaino, kg  | 44,0    |
| Kokonaisliitântäteho, kW  | 2,00    |
| Jännite, V  | 230     |
| Sulakekoko, A   | 10      |
| Vaiheiden määrä   | 1       |
| Jännitteen taajuus  | 50      |
| Tulovesiletkun pituus, cm   | 1,50    |
| Poistoletkun pituus, cm   | 1,50    |
| Liitântäjohdon pituus, m  | 1,70    |
| Etupaneelin minimipaino, kg   | 4,0     |
| Etupaneelin maksimipaino, kg  | 11,0    |
| [huolto voi jälkiasentaa minimiin]  | 8,0     |
| [huolto voi jälkiasentaa maksimiin]   | 16,0    |
| <b>Vakiovarusteet</b>   |         |
| 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)  | •       |
| Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),<br>vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)<br>alennettuun hintaan | •       |

## G 5462 SCVi Selection

Täysintegroitavat astianpesukoneet

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)