

G 5495 SCVi XXL Active Plus  
Täysintegroitu XXL-astianpesukone  
AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Säästä jopa 50 % energiaa Mielen kuumavesiliitännällä
- Joustava korirakenne, täydellinen päivittäisessä käytössä – Comfort-korit



EAN: 4002516837398 / Materiaalin numero: 12658820 /  
Vanhan materiaalin numero: 21549562NER

<b>Malli</b>		
Täysintegroitava astianpesukone		•
60 cm astianpesukone		•
XXL-astianpesukone		•
<b>Muotoilu</b>		
Ohjauspaneelin väri		Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi		täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus		Ohjelman valintapainike
Näyttö		3-numeroinen 7 segmentin näyttö
Näytön väri		Valkoinen
<b>Käyttömukavuus</b>		
Jäljellä olevan ajan näyttö		•
Ajastin enintään 24 h		•
Toiminnan merkkivalo		Näyttö, akustinen
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>		
Energiatehokkuusluokka (A–G)		B
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l		6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa		8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh		0,64
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh		64
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä		0,40
ECO-ohjelman kesto, minuuttia		199
Äänitasoluokka		B
Äänitaso, dB(A)		43
EcoPower-tekniikka		•
Todistetusti hygieenistä		•
Lämminvesiliitettä		•
Vajaatäyttö		•
<b>Pesutuloksen laatu</b>		
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone		•
SensorDry		•
Aktiivinen kondenssikuivaus		•
BrilliantGlassCare		•
<b>Pesuojelmat</b>		
QuickPowerWash		•
ECO		•
Automatic		•
Teho 75 °C		•
Hellävarainen		•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>		
Pika		•
Erittäin puhdas		•
Erittäin kuiva		•
<b>Korivarustus</b>		
Ruokailuvälineiden sijoittelu		3D MultiFlex -taso

## G 5495 SCVi XXL Active Plus

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



EAN: 4002516837398 / Materiaalin numero: 12658820 /  
Vanhan materiaalin numero: 21549562NER

FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	Comfort
Täyttömäärä astiastoja	14
<b>Turvallisuus</b>	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	45,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0
<b>Vakiovarusteet</b>	
1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus) alennettuun hintaan	•

G 5495 SCVi XXL Active Plus  
Täysintegroitu XXL-astianpesukone  
AutoOpen-kuivaus takaa optimaaliset kuivaustulokset.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)