


TQ 1000 WP Nova Edition
T2-lämpöpumpppukuivausrumpu
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- QuickPowerDry kuivaa pyykkisi vain 49 minuutissa*
- WoolDry kuivaa villatekstiilisi hellävaraisesti
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- Suuri värillinen M Touch Pro -näyttö on erittäin mukava käyttää


* Ohjelma-aika saattaa vaihdella pyykin mukaan. Aika on mitattu 4 kg:lla siliävät kuidut -tyyppisiä tekstiilejä, joiden jäännöskosteus on 30 %.



EAN: 4002516860297 / Materiaalin numero: 12699030 /
Vanhan materiaalin numero: 12Q10001NER

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen
Malli	
Lämpöpumpppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Luukun ja ohjaustaulun malli	BlackEffect
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Touch control
Näyttö	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact-liiketunnistin	•
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
PowerDry	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
HygieneDry	•
Hellävarainen pesu	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Kellonajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Kyllä
Infoteksti	•
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Akustiikkapaketti takaa hiljaisen käyntiäänien	•
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Energiätehokkuusluokan A+++ raja-arvon (24) vaatimuksia taloudellisempi	10%
Vuotuinen energiankulutus, kWh	170
Kesto minuiteissa vakio-ohjelmalla	231
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	62


TQ 1000 WP Nova Edition
T2-lämpöpumpppukuivausrumpu
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



EAN: 4002516860297 / Materiaalin numero: 12699030 /
Vanhan materiaalin numero: 12Q10001NER

Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,44
EcoFeedback	•
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
EcoSpeed	•
Kuivausohjelmat	
Automatic	•
Puuvilla (kirjopyykin)	•
ECO	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykin	•
Silkin viimeistely	•
Villan viimeistely	•
Villa	•
Pika	•
Farkut	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Kylmätuuletus	•
Aikakuivaus	•
Kuivauskoriohjelma	•
Sileytys	•
Liinavaatteet	•
Paidat/paitapuserot	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
Untuvatuotteet/untuvapeitteet	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
Merkkiääni	•
DryCare 40	•
Suosikit	•
AddProgrammes	•
Energiansäästö	•
Lämmin sileytys	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjä vedeneruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdistus suodatin"	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596


TQ 1000 WP Nova Edition
T2-lämpöpumpukuivausrumpu
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516860297 / Materiaalin numero: 12699030 /
Vanhan materiaalin numero: 12Q10001NER

Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	643
Koneen syvyys luukku auki, mm	1110
Paino, kg	55
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,45
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmativiisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	0,44
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•


TQ 1000 WP Nova Edition
T2-lämpöpumpputuivausrumpu
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm