

TSA523WP 8kg Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-tekniikka | FragranceDos



EAN: 4002516865728 / Materiaalin numero: 12709870 /  
Vanhan materiaalin numero: 12SA5232FIN

<b>Rakennetyyppi</b>	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen, Vaihdeavissa
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Malli</b>	
Tuotemerkki	T1 White Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
<b>Muotoilu</b>	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	EasyControl keltainen
<b>Kuivaustulos</b>	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos-tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
<b>Hellävarainen pesu</b>	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
<b>Käyttömukavuus</b>	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	172
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	170
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	66
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,40
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
EcoSpeed	•
<b>Kuivausohjelmat</b>	
Puuvilla (kirjopyyikki)	•
ECO	•

- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten\*
- Lämpöpumpputekniikka – alhainen energiankulutus, hellävarainen kuivaus
- EcoSpeed lyhentää kuivausaikaa 20 minuutilla\*\*
- EcoDry takaa erinomaisen suorituskyvyn kuivausrummun koko käyttöiän ajan\*\*\*
- FragranceDos antaa pyykillesi ihanan raikkaan tuoksun\*\*\*\*

\* Miele on tehnyt W1-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: miele.com/20years

\*\* Verrattuna saman täyttömäärän ja energiatehokkuusluokan Miele-kuivausrumpuihin, joissa ei ole EcoSpeed-toimintoa. Testattu Puuvilla-ohjelmalla ja täydellä täyttömäärällä.

\*\*\* Patenti EP 2 455 537

\*\*\*\* Patenti EP 2 431 516



TSA523WP 8kg Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-tekniikka | FragranceDos



EAN: 4002516865728 / Materiaalin numero: 12709870 /  
Vanhan materiaalin numero: 12SA5232FIN

Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Farkut	•
Kyllästys	•
Lämmin sileytys	•
Liinavaatteet	•
Aikakuivaus/kylmätuuletus	•
<b>Kuivauksen lisätoiminnot</b>	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
Merkkiääni	•
<b>Laatu</b>	
Pehmeät rummun olakkeet	•
<b>Turvallisuus</b>	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	655
Koneen syvyys luukku auki, mm	1077
Paino, kg	52
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO <sub>2</sub> e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO <sub>2</sub> e	0,42
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•


TSA523WP 8kg Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


8 kg | EasyControl | EcoSpeed | EcoDry-tekniikka | FragranceDos




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm