

TED655WP EcoSpeed&9kg
T1 lämpöpumppukuivausrumpu:
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Lämpöpumpputeknikka – alhainen energiankulutus, hellävarainen kuivaus
- Ei enää pyykin lajittelua: DryCare 40 sopii 40 °C:ssa pestävälle pyykille**
- EcoSpeed lyhentää kuivausaikaa 20 minuutilla***
- HygieneDry poistaa jopa 99,99 % bakteereista* ja 99,9 % viruksista****

* Miele on tehnyt W1-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: [miele.com/20years](https://www.miele.com/20years)

** Ei sovi villalle ja silkille.

*** Verrattuna saman täyttömäärän ja energiatehokkuusluokan Miele-kuivausrumpuihin, joissa ei ole EcoSpeed-toimintoa. Testattu Puuvilla-ohjelmalla ja täydellä täyttömäärällä.

**** Testattu Bacillus subtilis- ja Saccharomyces cerevisiae -bakteerien osalta HygieneDry-ohjelmalla puolella täyttömäärällä. Menetelmän kuvauksen löydät seuraavasta linkistä: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002516867036 / Materiaalin numero: 12710070 /
Vanhan materiaalin numero: 12ED6552FIN

Rakennetyyppi

Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen

Malli

Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•

Muotoilu

Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Grafiitinharmaa PearlFinish
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, valk., 7-os.

Kuivaustulos

Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos-tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
HygieneDry	•

Hellävarainen pesu

Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0

Käyttömukavuus

Verkotus Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•

Tehokkuus ja kestävyys

Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	194
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	187
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	66
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,60
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
EcoSpeed	•

TED655WP EcoSpeed&9kg
T1 lämpöpumppukuivausrumpu:
9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



EAN: 4002516867036 / Materiaalin numero: 12710070 /
Vanhan materiaalin numero: 12ED6552FIN

Kuivausohjelmat	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
ECO	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Kyllästys	•
Linavaatteet	•
Aikakuivaus/kylmätuuletus	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Merkkiääni	•
DryCare 40	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjä vedenkeruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdistu suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	53
Kokonaisliitântäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitântäjohdon pituus, m	2,0
Ilmativiisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	0,42
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•

TED655WP EcoSpeed&9kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm