

TEH795WP EcoSpeed&9kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Lämpöpumpputeknikka – alhainen energiankulutus, hellävarainen kuivaus
- SilenceDrum** hiljaisempaan kuivaukseen
- Ei enää pyykin lajittelua: DryCare 40 sopii 40 °C:ssa pestävälle pyykille***
- EcoSpeed lyhentää kuivausaikaa 20 minuutilla****

* Miele on tehnyt W1-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: miele.com/20years

** Patenti EP 4 163 433

*** Ei sovi villalle ja silkille.

**** Verrattuna saman täyttömäärän ja energiatehokkuusluokan Miele-kuivausrumpuihin, joissa ei ole EcoSpeed-toimintoa. Testattu Puuvilla-ohjelmalla ja täydellä täyttömäärällä.



EAN: 4002516866978 / Materiaalin numero: 12710080 / Vanhan materiaalin numero: 12EH7952FIN

| Rakennetyyppi | |
|---|----------------------------|
| Voidaan asentaa pesutorniin | • |
| Side-by-side-asennettava | • |
| Kaappien väliin sijoitettava | • |
| Luukun käsisyys | vasen |
| Malli | |
| Tuotemerkki | T1 Chrome Edition |
| Lämpöpumppukuivausrumpu | • |
| Muotoilu | |
| Laitteen väri | lootusvalkoinen |
| Ohjauspaneelin väri | lootusvalkoinen |
| Kiertovalitsimen väri | Lootusvalk./kromirengas |
| Ohjauspaneelin tyyppi | Kallistettu |
| Ohjaus | Kiertovalitsinohjaus |
| Näyttö | DirectSensor, valk., 7-os. |
| Kuivaustulos | |
| Tarkka PerfectDry-kuivaus | • |
| FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä | • |
| Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto | • |
| HygieneDry | • |
| Hellävarainen pesu | |
| SilenceDrum-rumpu | • |
| Täyttömäärä, kg | 9,0 |
| Käyttömukavuus | |
| Verkotus Miele@homella | • |
| Wash2Dry | • |
| Ajastin enintään 24 h | • |
| Jäljellä olevan ajan näyttö | • |
| Ohjelmavaiheen osoitin | Ei |
| Rummun sisävalaisin | Led |
| Akustiikkapaketti takaa hiljaisen käyntiäänen | • |
| Tiivistyneen veden säiliö | • |
| Integroitu tiivistyneen veden poisto | • |
| AddLoad | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Energiatehokkuusluokka (A+++ – D) | A+++ |
| Vuotuinen energiankulutus, kWh | 185 |
| Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla | 184 |
| Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW | 64 |
| Kondensaatiotehokkuusluokka | A |
| Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh | 1,55 |
| EcoDry-tekniikka | • |
| Huoltovapaa kosteudentiivistin | • |
| ProfiEco-moottori | • |
| EcoSpeed | • |

TEH795WP EcoSpeed&9kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



EAN: 4002516866978 / Materiaalin numero: 12710080 /

Vanhan materiaalin numero: 12EH7952FIN

| | |
|--|----------------|
| Kuivausohjelmat | |
| Puuvilla (kirjopyykki) | • |
| ECO | • |
| Siliävät kuidut | • |
| Hienopyykki | • |
| Paidat | • |
| Villan viimeistely | • |
| Pika | • |
| Kyllästys | • |
| Liinavaatteet | • |
| Aikakuivaus/kylmätuuletus | • |
| Kuivauksen lisätoiminnot | |
| Pöyhintä | • |
| Merkkiääni | • |
| DryCare 40 | • |
| Laatu | |
| Pehmeät rummun olakkeet | • |
| Turvallisuus | |
| PIN-koodi | • |
| Merkkivalo "Tyhjä vedenkeruuastia" | • |
| Merkkivalo "Puhdista suodatin" | • |
| Optinen liitäntä | • |
| Tekniset tiedot | |
| Mitat, mm (leveys) | 596 |
| Mitat, mm (korkeus) | 850 |
| Mitat, mm (syvyys) | 636 |
| Koneen syvyys luukku auki, mm | 1054 |
| Paino, kg | 55 |
| Kokonaisliitännätäteho, kW | 1,10 |
| Jännite, V | 220-240 |
| Sulakekoko, A | 10 |
| Taajuus, Hz | 50 |
| Liitännäjohdon pituus, m | 2,0 |
| Ilmativiisti suljettu järjestelmä | • |
| Jäähdytysaineen tyyppi | R290 |
| Jäähdytysaineen määrä, kg | 0,14 |
| Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e | 3 |
| Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e | 0,42 |
| Lamppujen vaihto | Asiakaspalvelu |
| Vakiovarusteet | |
| Tuoksupatruuna | • |
| Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten | • |

TEH795WP EcoSpeed&9kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm