

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -40 %* | 8 kg | 1400 kierr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -40 %**
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa***
- Ohjaa Miele@home-pesukonettasi sovelluksella****

* Miele on tehnyt W1-/W2-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: <https://www.miele.fi/20vuotta>

** 40 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi.

*** Tämä koskee kaikkia Miele-pyykinpesukoneita, jotka mahdollistavat testiraportin WL 1110/18 yhteenvedossa esitetyt prosessit ja koneen tekniset parametrit.

**** Tämä on Miele & Cie. KG:n tarjoama erillinen digitaalinen palvelu. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain. Mielen digitaalisten tuotteiden ja palveluiden yleiset käyttöehdot ja Mielen tietosuojakäytäntö tulee hyväksyä Miele-sovelluksessa. Miele pitää oikeuden muuttaa digitaalisia palveluitaan tai lopettaa ne milloin tahansa.



EAN: 4002516863816 / Materiaalin numero: 12711860 /
Vanhan materiaalin numero: 11WE3801FIN

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	WWE380 WCS PWash&Steam&8kg
Valmistajan materiaalinumero	12711860
EAN-numero	4002516863816
Hintaluokka	Platinum
Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Oven avautumissuunta	oikea
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, kromattu rengas
Kiertoalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertoalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, valk., 7-os.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	40%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	29
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka (A–G)	B
Äänitasoluokka (linkousjakso, A–D)	A

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -40 %* | 8 kg | 1400 kierr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516863816 / Materiaalin numero: 12711860 /

Vanhan materiaalin numero: 11WE3801FIN

Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	68
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,40
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,80
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuohtimet	
QuickPowerWash	•
Puuvilla (kirjopyykin)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykin	•
Paidat	•
Villa (käsiniestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykin/Denim	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
Pesun lisätoiminnot	
Lyhyt	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Lämmin sileytyksen höyryllä	•
Merkkiääni	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	850 x 596 x 643
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	643
Koneen syvyys luukku auki, mm	1077
Paino, kg	93
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Kokonaisnimellisteho, kW	2,10-2,40
Tulovesiletkun pituus, m	1,60
Poistoletkun pituus, m	1,50
Liitäntäjohtojen pituus, m	2
Vakiovarusteet	
3 kapselia	•
Etuseteli Mielen pyykinpesuainetta varten	•

WWE380 WCS PWash&Steam&8kg


W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -40 %* | 8 kg | 1400 kierr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home


WWE380 WCS PWash&Steam&8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:


A -40 %* | 8 kg | 1400 kierr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm