

WSC383 WCS PWash&Steam&8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %\* | 8 kg | 1600 kierr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516863809 / Materiaalin numero: 12711950 /  
Vanhan materiaalin numero: 11SC3831FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1600
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, valk., 7-os.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A-G)	A
Energiätehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	20%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	38
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkoustehokuokka (A-G)	A
Äänitasoluokka (linkousjakso, A-D)	B
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	73
ECO 40-60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,60
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•

- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten\*
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -20 %\*\*
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa\*\*\*
- Ohjaa Miele@home-pesukonettasi sovelluksella\*\*\*\*

\* Miele on tehnyt W1-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 20 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi.

\*\*\* Tämä koskee kaikkia Miele-pyykinpesukoneita, jotka mahdollistavat testiraportin WL 1110/18 yhteenvedossa esitetyt prosessit ja koneen tekniset parametrit.

\*\*\*\* Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain.



WSC383 WCS PWash&Steam&8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %\* | 8 kg | 1600 kierr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516863809 / Materiaalin numero: 12711950 /

Vanhan materiaalin numero: 11SC3831FIN

ProfiEco-moottori

•

### Pesuohjelmat

QuickPowerWash

•

Puuvilla (kirjopyykki)

•

Siliävät kuidut

•

Hienopyykki

•

Paidat

•

Villa (käsinpestävä)

•

Pika 20

•

Tumma pyykki/Denim

•

Kohennus (höyry)

•

Tyhjennys/Linkous

•

ECO 40-60

•

### Pesun lisätoiminnot

Lyhyt

•

Esipesu

•

Vesi plus

•

Lisähuuhtelu

•

Lämmin sileytyshöyryllä

•

Merkkiääni

•

### Turvallisuus

Vesiturvajärjestelmä

Watercontrol-System

Lapsilukko

•

PIN-koodi

•

Optinen liitäntä

•

### Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

596

Mitat, mm (korkeus)

850

Mitat, mm (syvyys)

643

Koneen syvyys luukku auki, mm

1077

Paino, kg

80

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,10-2,40

Jännite, V

220-240

Sulakekoko, A

10

Taajuus, Hz

50


Liitäntäjohdon pituus, m

2


WSC383 WCS PWash&Steam&8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:


A -20 %\* | 8 kg | 1600 kierr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm