

## WWA120 WCS 8kg Active

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 % | 8 kg | 1400 kierr./min | CapDosing | Kennorumpu | AddLoad



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten\*
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -10%\*\*
- Ainutlaatuinen CapDosing- tuotesarja eri tekstiili- ja tahratyypeille\*\*\*
- Kennorumpumme varmistaa, että tekstiiliä pysyvät moitteettomassa kunnossa
- Lisää tai poista yksittäisiä tekstiilejä kesken ohjelman AddLoad

\* Miele on tehnyt W1-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 10 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi

\*\*\* Patenti: EP 2 365 120



EAN: 4002516863847 / Materiaalin numero: 12711990 /  
Vanhan materiaalin numero: 11WA1201FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, valkoinen rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	EasyControl keltainen
Puhdistusteho	
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	A
Energiatohokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	10%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	43
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkoustehokuokka (A–G)	B
Äänitasoluokka (linkousjakso, A–D)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•

WWA120 WCS 8kg Active

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 % | 8 kg | 1400 kierr./min | CapDosing | Kennorumpu | AddLoad



EAN: 4002516863847 / Materiaalin numero: 12711990 /

Vanhan materiaalin numero: 11WA1201FIN

### Pesuojelmat

Puuvilla (kirjopyyikki)	•
Puuvilla + esipesu	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyyikki	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyyikki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40-60	•

### Pesun lisätoiminnot

Lyhyt	•
Liotus	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•

### Turvallisuus

Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•


### Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	643
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Koneen syvyys ilman luukku (asennus työtason alle), mm	600
Paino, kg	80
Kokonaisliitännätäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2

WWA120 WCS 8kg Active

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -10 % | 8 kg | 1400 kierr./min | CapDosing | Kennorumpu | AddLoad




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm