

WWJ880 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %\* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten\*
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -20 %\*\*
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®-järjestelmällä\*\*\*
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa\*\*\*\*
- Virushygieeninen, poistaa pyykistäsi 99,9 %\*\*\*\*\*
- mahdollisista viruksista

\* Miele on tehnyt W1-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: [miele.com/20years](https://www.miele.com/20years)

\*\* 20 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi.

\*\*\* Patenti: EP 2 784 205

\*\*\*\* Tämä koskee kaikkia Miele-pyykinpesukoneita, jotka mahdollistavat testiraportin WL 1110/18 yhteenvedossa esitetyt prosessit ja koneen tekniset parametrit.

\*\*\*\*\* Albstadt-Sigmaringen ammattikorkeakoulun Integriativisen hygienian ja virologian laitoksen testaama (InFluenc\_H), saanut Gold Label -merkinnän. Koskee kaikkien TwinDos®- ja PowerWash-toiminnoilla varustettujen mallien "Puuvilla Hygienia 60 °C" ohjelmaa, kun ohjelmaan valitaan AllergoWash-lisätoiminto. Menetelmän kuvauksen löydät seuraavasta linkistä: <https://www.miele.com/wa-c>



EAN: 4002516874577 / Materiaalin numero: 12735820 /  
Vanhan materiaalin numero: 11WJ8805FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käteisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1600
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, kromattu rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Tahrat-lisätoiminto	•
Sertifioidut virushygieeniaratkaisut	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A-G)	A
Energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	20%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	40
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	50
Linkousteholuokka (A-G)	A
Äänitasoluokka (linkousjakso, A-D)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	68

WWJ880 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %\* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.



EAN: 4002516874577 / Materiaalin numero: 12735820 /

Vanhan materiaalin numero: 11WJ8805FIN

ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	229
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,40
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,80
EcoFeedback	•
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
<b>Pesuohjelmot</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Untuvapeitot	•
Tyynt	•
Untuvatuotteet	•
Verhot	•
Puuvilla Hygienia	•
Kohennus (höyry)	•
Viimeistely höyryllä	•
Koneen puhdistus	•
Ensimmäinen pesu	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
<b>Pesun lisätoiminnot</b>	
SingleWash	•
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Lämmin sileytyshöyryllä	•
Merkkiääni	•
AllergoWash	•
<b>Turvallisuus</b>	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•

WWJ880 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %\* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.



EAN: 4002516874577 / Materiaalin numero: 12735820 /

Vanhan materiaalin numero: 11WJ8805FIN

PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	643
Koneen syvyys luukku auki, mm	1077
Paino, kg	94
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Tulovesiletkun pituus, m	1,60
Poistoletkun pituus, m	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	2
<b>Vakiovarusteet</b>	
3 kapselia	•
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•
<b>Näytön kielivaihtoehdot</b>	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WWJ880 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %\* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm