

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -20 %**
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®-järjestelmällä***
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa****
- Virushygieeninen, poistaa pyykistäsi 99,9 %*****
- mahdollisista viruksista

* Miele on tehnyt W1-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: [miele.com/20years](https://www.miele.com/20years)

** 20 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi.

*** Patenti: EP 2 784 205

**** Tämä koskee kaikkia Miele-pyykinpesukoneita, jotka mahdollistavat testiraportin WL 1110/18 yhteenvedossa esitetyt prosessit ja koneen tekniset parametrit.

***** Albstadt-Sigmaringen ammattikorkeakoulun Integriivisen hygienian ja virologian laitoksen testaama (InFluenc_H), saanut Gold Label -merkinnän. Koskee kaikkien TwinDos®- ja PowerWash-toiminnoilla varustettujen mallien "Puuvilla Hygienia 60 °C" ohjelmaa, kun ohjelmaan valitaan AllergoWash-lisätoiminto. Menetelmän kuvauksen löydät seuraavasta linkistä: <https://www.miele.com/wa-c>



EAN: 4002516874652 / Materiaalin numero: 12735830 /
Vanhan materiaalin numero: 11SJ8835FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käteisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1600
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, valkoinen rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Puhdistusteho	
Innovaatiivinen PowerWash-tekniikka	•
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Tahrat-lisätoiminto	•
Sertifioituiden virushygieeniaratkaisut	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A-G)	A
Energiätehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	20%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	40
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	50
Linkoustehokkuus (A-G)	A
Äänitasoluokka (linkousjakso, A-D)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	68

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.



EAN: 4002516874652 / Materiaalin numero: 12735830 /

Vanhan materiaalin numero: 11SJ8835FIN

ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	229
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,40
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,80
EcoFeedback	•
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuohtjelmat	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Untuvapeitot	•
Tyynt	•
Untuvatuotteet	•
Verhot	•
Puuvilla Hygienia	•
Kohennus (höyry)	•
Viimeistely höyryllä	•
Koneen puhdistus	•
Ensimmäinen pesu	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
Pesun lisätoiminnot	
SingleWash	•
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Lämmin silytys höyryllä	•
Merkkiääni	•
AllergoWash	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•

WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.



EAN: 4002516874652 / Materiaalin numero: 12735830 /


Vanhan materiaalin numero: 11SJ8835FIN

PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	643
Koneen syvyys luukku auki, mm	1077
Paino, kg	95
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Tulovesiletkun pituus, m	1,60
Poistoletkun pituus, m	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	2
Vakiovarusteet	
3 kapselia	•
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WSJ883 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:


A -20 %* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm