

WEJ895 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten*
- Säästä vielä enemmän energiaa, A -20 %**
- Tarkka ja automaattinen pesuaineen annostelu TwinDos®-järjestelmällä***
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa****
- Virushygieeninen, poistaa pyykistäsi 99,9 %*****
- mahdollisista viruksista

* Miele on tehnyt W1-pesukoneiden tuotekehitysvaiheen aikana koneille ja niiden keskeisille komponenteille eri pesuohjelmilla vaativia kestävyystestejä, jotka vastaavat 5000 pesukertaa (= 5 pyykkierää viikossa 50 viikkona vuodessa). Lue lisää: miele.com/20years

** 20 % energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi.

*** Patenti: EP 2 784 205

**** Tämä koskee kaikkia Miele-pyykinpesukoneita, jotka mahdollistavat testiraportin WL 1110/18 yhteenvedossa esitetyt prosessit ja koneen tekniset parametrit.

***** Albstadt-Sigmaringen ammattikorkeakoulun Integriivisen hygienian ja virologian laitoksen testaama (InFluenc_H), saanut Gold Label -merkinnän. Koskee kaikkien TwinDos® - ja PowerWash-toiminnoilla varustettujen mallien "Puuvilla Hygieniä 60 °C" ohjelmaa, kun ohjelmaan valitaan AllergoWash-lisätoiminto. Menetelmän kuvauksen löydät seuraavasta linkistä: <https://www.miele.com/wa-c>



EAN: 4002516874584 / Materiaalin numero: 12735840 /
Vanhan materiaalin numero: 11EJ8955FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1600
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Kromi
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Tahrat-lisätoiminto	•
Sertifioidut virushygieniaratkaisut	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A-G)	A
Energiatehokkuusluokan A raja-arvon (52) vaatimuksia taloudellisempi	20%
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	40
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	50
Linkoustehokuokka (A-G)	A
Äänitasoluokka (linkousjakso, A-D)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	68
ECO 40-60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	229

WEJ895 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.



EAN: 4002516874584 / Materiaalin numero: 12735840 /

Vanhan materiaalin numero: 11EJ8955FIN

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,40
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,80
EcoFeedback	•
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Untuvapeitot	•
Tyynyt	•
Untuvatuotteet	•
Verhot	•
Puuvilla Hygienia	•
Kohennus (höyry)	•
Viimeistely höyryllä	•
Koneen puhdistus	•
Ensimmäinen pesu	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40-60	•
Pesun lisätoiminnot	
SingleWash	•
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Lämmin sileytyshöyryllä	•
Merkkiääni	•
AllergoWash	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•

WEJ895 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A -20 %* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.



EAN: 4002516874584 / Materiaalin numero: 12735840 /

Vanhan materiaalin numero: 11EJ8955FIN

Optinen liitäntä

•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Koneen syvyys ilman luukkua (asennus työtason alle), mm	600
Paino, kg	95
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Tulovesiletkun pituus, m	1,60
Poistoletkun pituus, m	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

3 kapselia	•
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά


WEJ895 WCS PWash&TDos&Steam

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:


A -20 %* | 9 kg | 1600 kierr./min | Autom. ann. | QuickPowerWash | Virushygieen.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm