

TSL683WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- SteamCare sileyttää ja raikastaa pyykin ja säästää silitysaikaa
- SilenceDrum* hiljaisempaan kuivaukseen
- Ei enää pyykin lajittelua: DryCare 40 sopii 40 °C:ssa pestävälle pyykille**
- EcoSpeed lyhentää kuivausaikaa 20 minuutilla***
- Ohjaa Miele@home-kuivausrumpuasi sovelluksella****

* Patenti EP 4 163 433

** Ei sovi villalle ja silkille.

*** Verrattuna saman täyttömäärän ja energiatehokkuusluokan Miele-kuivausrumpuihin, joissa ei ole EcoSpeed-toimintoa. Testattu Puuvilla-ohjelmalla ja täydellä täyttömäärällä.

**** Digitaalinen lisävaruste Miele & Cie. KG:ltä. Miele@home-järjestelmä mahdollistaa kaikki älykkäät sovellukset. Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja maittain.



EAN: 4002516885658 / Materiaalin numero: 12736030 /
Vanhan materiaalin numero: 12SL6832FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen, Vaihdeavissa
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Malli	
Tuotemerkki	T1 White Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, valkoinen rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor valk., 1-riv.
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
HygieneDry	•
Todistetusti virushygieeninen	•
Hellävarainen pesu	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rumpun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Akustiikkapaketti takaa hiljaisen käyntiäänen	•
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	185
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	184
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	64
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,55

TSL683WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516885658 / Materiaalin numero: 12736030 /
Vanhan materiaalin numero: 12SL6832FIN

EcoFeedback	•
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
EcoSpeed	•
Kuivausohjelmat	
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkin viimeistely	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Farkut	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Tyynyt, normaali	•
Kylmätuuletus	•
Aikakuivaus	•
Kuivauskoriohjelma	•
Lämmin sileytyt	•
Liinavaatteet	•
Höyryviimeistely	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Merkkiääni	•
DryCare 40	•
Kylmätuuletus	•
PowerFresh	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	643
Koneen syvyys luukku auki, mm	1077
Paino, kg	55
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10

TSL683WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516885658 / Materiaalin numero: 12736030 /

Vanhan materiaalin numero: 12SL6832FIN

Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,14
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	0,42
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•
Näytön kielivaihtoehdot	

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?], [?]


TSL683WP 125 Gala Edition

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm