

PDR 508 HP P [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumpppukuivausrumpu ammattikäyttöön
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 8.0 kg.



- Rummun tilavuus 130.00 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Energiankulutus 50 % pienempi kuin poistoilmakuivausrummuilla*
- Entistä ystävällisempi lämpöpumppu, jonka kylmäaineena on propaani
- M Select -ohjausyksikkö ja useita vakio- ja erikoisohjelmia
- Liitettävyyttä toimii myös tulevaisuudessa, WiFillä

* Lämpöpumpppukuivausrummut kuluttavat jopa 50 % vähemmän energiaa kuin sähkölämmitteiset poistoilmakuivausrummut.



EAN: 4002516870265 / Materiaalin numero: 12750830 /
Vanhan materiaalin numero: 52508161FIN

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumatonta teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	130,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun kätisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkodeihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Enimmäishaihdutusteho, l/h	3 l
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,20
Energian ominaiskulutus Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, kW	0,20
Energian ominaiskulutus Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus a	0,17
Ohjelma-aika, min	77
Ohjelma-aika Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, min	77
Ohjelma-aika Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 40 %, min	67

Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Select
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•

PDR 508 HP P [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumppukuivausrumpu ammattikäyttöön
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 8.0 kg.



EAN: 4002516870265 / Materiaalin numero: 12750830 /

Vanhan materiaalin numero: 52508161FIN

Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Lämpöpumppu
Sähköliitäntä	220-240V~ 50HZ
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,44
Sulakekoko, A	10
Pistotulpallinen virtajohto	•
Kuivausrummun mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	777
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	70,0
Bruttopaino, kg	76
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	920
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,60
Ominaisuudet	
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Nukkasihti luukussa	•
Vähähuoltainen lämmönvaihtimen suodatinjärjestelmä	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Hellävarainen kuivaustoiminto	•
Kondenssiveden poisto	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Kuivauskori (valinnainen)	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka	A++
Energiätehokkuusluokka (A–G)	E
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Kondensointitehokkuusluokka (A–D)	B
Kondensointitehokkuus, %	92
Vuotuinen energiankulutus, kWh	236
Painotettu sähkönkulutus "Eco normaali" -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	130
Äänitaso ohjelmalla puuvilla kaappikuiva ja enimmäistäyttömäärällä, dB(A)	67
Äänitaso "Eco normaali" -ohjelmassa, dB(A) re 1 pW	64
Äänitasoluokka (A–D)	B
Ohjelma-aika vakio-ohjelmassa, min	98
"Eco normaali" -ohjelman ohjelma-aika, min	98

PDR 508 HP P [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumppukuivausrumpu ammattikäyttöön
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 8.0 kg.



EAN: 4002516870265 / Materiaalin numero: 12750830 /
Vanhan materiaalin numero: 52508161FIN

Toiminnan kuvaus	Kondensaattori
Täyttömäärä, kg	8,0
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen määrä, kg	0,14
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO2e	3
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO2e	0,45
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
WiFi	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
WiFiConn@ct	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•