

PDR 908 ROP [EL]

Pikkujättiläiset-poistoilmakuivausrumpu ammattikäyttöön, sähkölämmitteinen
erittäin lyhyet ohjelma-ajat. Kapasiteetti 8.0 kg/42 min.



- Rummun tilavuus 130.00 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Suuri käyttömukavuus, täyden kosketuksen värinäyttö—M Touch Flex
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Liitettävyyden toimii myös tulevaisuudessa, WiFillä

EAN: 4002516871071 / Materiaalin numero: 12750970 /
Vanhan materiaalin numero: 52908462FIN

Rakennettyyppi ja design

Rakennettyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	130,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun kätisyys	vasen
Kenno- ja ruostumatonta terästä	Kyllä

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkodeihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Enimmäishaihdutusteho, l/h	6 l
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,50
Energian ominaiskulutus Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, kW	0,50
Energian ominaiskulutus Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus a	0,42
Ohjelma-aika, min	42
Ohjelma-aika Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, min	42
Ohjelma-aika Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 40 %, min	37

Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Touch Flex
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•

PDR 908 ROP [EL]

Pikkujättiläiset-poistoilmakuivausrumpu ammattikäyttöön, sähkölämmitteinen erittäin lyhyet ohjelma-ajat. Kapasiteetti 8.0 kg/42 min.



EAN: 4002516871071 / Materiaalin numero: 12750970 /
Vanhan materiaalin numero: 52908462FIN

Vakiosähköliitäntä

Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N~ 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	6,14
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,40
Sulakekoko, A	10

Mahd. jännitevaihtoehto 1

Sähköliitäntä	230V~ 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	2,99
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,24
Sulakekoko, A	16

Mahd. jännitevaihtoehto 2

Sähköliitäntä	3~ 230V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	6,14
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,40
Sulakekoko, A	16

Kuivausrummun mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	605
Ulkomitat, syvyys, mm	717
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	51,5
Bruttopaino, kg	57
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	920

Päästötiedot

Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönlouutus huonetilaan, MJ/h	0,76

Ominaisuudet

Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri suodatin	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Matalan lämpötilan toiminto	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•

Tehokkuus ja kestävyys

Toiminnan kuvaus	Hormiin poistava
Kierrätysaste, %	95

Liitäntävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
WiFi	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•

PDR 908 ROP [EL]

Pikkujättiläiset-poistoilmaukuivausrumpu ammattikäyttöön, sähkölämmitteinen
erittäin lyhyet ohjelma-ajat. Kapasiteetti 8.0 kg/42 min.



EAN: 4002516871071 / Materiaalin numero: 12750970 /

Vanhan materiaalin numero: 52908462FIN

WiFiConn@ct

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE

VDE

VDE-EMC

Suojausluokka IPX4

WEEE

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•

•

•

•

•

•

•