

KFN 4796 AD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh ja NoFrost, leveys 75 cm, paljon säilytystilaa.



- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi
- DuplexCool: kaksi kylmäainepiiriä – optimaalinen jäähdytys

EAN: 4002516872115 / Materiaalin numero: 12762370 /

Vanhan materiaalin numero: 38479610EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
Rakennetyyppi	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven käsisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Ulkokuoren väri	Hopea
Etuseinän väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
Käyttömukavuus	
Verkotos Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool	•
XL-sisätila	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Piilotettu ovenkahva	EasyOpen-vipukahva
Ohjaus	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Tarkka säätö	Jääkaapin ja pakastimen lämpötila
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Kyllä
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	4
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	1
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	2
Ovihyllyt	4
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•

KFN 4796 AD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh ja NoFrost, leveys 75 cm, paljon säilytystilaa.



EAN: 4002516872115 / Materiaalin numero: 12762370 /


Vanhan materiaalin numero: 38479610EU1

Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
Tekniset tiedot	
Laitteen leveys, mm	747
Laitteen korkeus, mm	2015
Laitteen syvyys, mm	675
Paino, kg	96,2
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Ilmastoluokka	SN-T
Kokonaiskäyttötilavuus, l	485
Pakasteiden lämmönnousuaika, h	20
Virrankulutus, mA	1400
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•
Jääpala-astia	•


KFN 4796 AD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin


DailyFresh ja NoFrost, leveys 75 cm, paljon säilytystilaa.



KFN4796AD, KFN4796CD, KFN4796ED, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4776ED, KFN4776ED C, FN4796AD, KFN4796CD, top view (*footnote) (installation drawings)



KFN4796AD, KFN4796CD, installation (footnote*) (installation drawings)